

## PDR 928 [EL SOM]

Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel tengeri alkalmazásra.



- Dobtérfogat: 500.00 l, töltetmennyiség: 20.0 kg–28.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling Flex révén
- Minden textilra hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516471943 / Anyagszám: 11895330 / Régi anyagszám: 52928010SOM

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:25 töltési arányánál	20,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési arányánál	28,0
Dobtérfogat (l)	500,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	27,20
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,51
Programidő (perc)	24
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	27,00
Teljes teljesítményigény (kW)	28,20
Biztosíték (A)	50
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1640
Külső méret, nettó szélesség (mm)	1206
Külső méret, nettó mélység (mm)	1019
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1766
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1390
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1108
Nettó súly (kg)	243,3
Bruttó súly (kg)	258
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	2799
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	58 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,30
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•

PDR 928 [EL SOM]

Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel tengeri alkalmazásra.



EAN: 4002516471943 / Anyagszám: 11895330 / Régi anyagszám: 52928010SOM

Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
<b>Kapacitások</b>	
Légzőmaszkok [darabszám]	12
Bevetési ruházatok [darabszám]	3
Bevetési kabátok [darabszám]	5
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	2
Szintetikus párnák [darabszám]	3
Pehelypaplanok [darabszám]	2
Pehelypárnák [darabszám]	5
Törlőkendők, 22 g [darabszám]	545
Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]	105
Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]	91
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám]	167
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám]	118
Nyári lőtakaró [darabszám]	3
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•