

PWM 508 Mop Star 80 [EL DP]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval kifejezetten a létesítménykezelés követelményeire szabva. Töltetmennyiség: 8.0 kg.



- Dobtérfogat: 73 l, töltetmennyiség: 8.0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Nyelvfüggetlen kijelző forgókapcsolóval – M Select
- Alapos tisztítás – speciális programok mopokhoz és kendőkhöz
- Kiváló szennyeltávolítás – szabadalmaztatott elővíztelenítés*

* Szabadalom: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516487081 / Anyagszám: 11905860 / Régi anyagszám: 51508161D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	előtöltős, toronyba építhető
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Lótuszfehér
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	8,0
Dobtérfogat (l)	73
Ajtónyílás [Ø] (mm)	300
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	jobb
Karbantartást nem igénylő szinkron motor	•
Textilkímélő dob lyukacsos hátfallal	•
Alkalmazás	
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,60
Fajlagos vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	12,60
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,16
Fajlagos energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,21
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,25
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,06
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	61,0
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,30
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,70
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	59
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	58,0
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,48
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,60
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	47
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	52
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	50
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	20
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1400
g-tényező	535
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	96
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•

PWM 508 Mop Star 80 [EL DP]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval kifejezetten a létesítménykezelés követelményeire szabva. Töltetmennyiség: 8.0 kg.



EAN: 4002516487081 / Anyagszám: 11905860 / Régi anyagszám: 51508161D

Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Rugalmas adagolóadapter (opció)	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	6
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	2N~ 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	4,60
Teljes teljesítményigény (kW)	4,80
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	230V~
Fűtési teljesítmény (kW)	2,30
Teljes teljesítményigény (kW)	2,50
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
lúgszivattyú finomszűrővel	DN 22
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	596
Külső méret, nettó mélység (mm)	714
Külső méret, bruttó magasság (mm)	944
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	768
Nettó súly (kg)	101,0
Bruttó súly (kg)	105
Maximális padlóterhelés (N)	2820
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,00
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Profi lengéscsillapító	•
Ellenálló nemesacél perem	•
Fertőtlenítő öblítés	•
EcoSpeed	•
Hatékony merítőborda-technológia	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika	•
Térfogatáram-mérő	•
Kommunikációs rekesz	•
Ruhák utántöltése	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	95

PWM 508 Mop Star 80 [EL DP]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval
kifejezetten a létesítménykezelés követelményeire szabva. Töltetmennyiség: 8.0 kg.