

PDR 508 [EL]

Profi légkivezetéses szárítógép, Kis Óriás, elektromos fűtésű  
rendkívül rövid programidőkkel. 8.0 kg teljesítmény 42 min alatt.



- Dobtér fogat: 130.00 l, töltetmennyiség: 8.0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Nyelvfüggetlen kijelző forgókapcsolóval – M Select
- Minden textília hajszálpontos szárítása – PerfectDry

C

EAN: 4002516516231 / Anyagszám: 11905950 / Régi anyagszám: 52508352D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	előltöltős, toronyba építhető
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Lótuszfehér
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	8,0
Dobtér fogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idők otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókban való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdüléstelepekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párolgatói kapacitás (l/óra)	5,50
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,50
Fajlagos energiafogyasztás, pamut/szokrényszár program, 48% -os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,50
Fajlagos energiafogyasztás, kevertszál szövet/ szokrényszár program, 40%-os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,42
Programidő (perc)	42
A program futási ideje, pamut/szokrényszár program, 48%-os maradéknedvesség mellett (perc)	42
A program futási ideje, kevertszál szövet/szokrényszár program, 40%-os maradéknedvesség mellett (perc)	37
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select
Programozhatóság	Programozható

## PDR 508 [EL]

Profi légkivezetéses szárítógép, Kis Óriás, elektromos fűtésű  
rendkívül rövid programidőkkel. 8.0 kg teljesítmény 42 min alatt.



EAN: 4002516516231 / Anyagszám: 11905950 / Régi anyagszám: 52508352D

Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N~ 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	6,14
Teljes teljesítményigény (kW)	6,40
Biztosíték (A)	10
<b>Lehetséges feszültségvált. 1</b>	
Elektromos csatlakozás	230V~ 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	2,99
Teljes teljesítményigény (kW)	3,24
Biztosíték (A)	16
<b>Lehetséges feszültségvált. 2</b>	
Elektromos csatlakozás	3~ 230V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	6,14
Teljes teljesítményigény (kW)	6,40
Biztosíték (A)	16
<b>A szárítógép mérete és súlya</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	596
Külső méret, nettó mélység (mm)	717
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	49,0
Bruttó súly (kg)	55
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	920
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	0,76
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő funkció	•
Kommunikációs rekesz	•
Szárítókosár (opció)	•
Dobmegvilágítás	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	609
Zajszint Pamut szekrényszáraz alapprogramban maximális ruhatöltet esetén db(a)-ban	66

## PDR 508 [EL]

Profi légkivezetéses szárítógép, Kis Óriás, elektromos fűtésű  
rendkívül rövid programidőkkel. 8.0 kg teljesítmény 42 min alatt.



EAN: 4002516516231 / Anyagszám: 11905950 / Régi anyagszám: 52508352D

Az alapprogram futásideje percben	54
Működési elv	Levegőkivezetés
Töltetmennyiség (kg)	8,0
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•