

## PDR 508 HP [EL]

Hőszivattyús szárítógép, Kis Óriás

alacsony fogyasztás és rövid programidő mellett. Töltetmennyiség: 8.0 kg.



EAN: 4002516516538 / Anyagszám: 11905970 / Régi anyagszám: 52508151D

- Dobtérfogat: 130.00 l, töltetmennyiség: 8.0 kg
- 50%-kal kevesebb energiafogyasztás, mint a levegőkivezetéses szárítógépnél
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Nyelvfüggetlen kijelző forgókapcsolóval – M Select
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry

\* A hőszivattyús szárítók akár 50%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az elektromos fűtésű levegőkivezetéses szárítógépek.

**A++**

### Kialakítás és kivitel

Kialakítás	előltöltős, toronyba építhető
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Lótuszfehér
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	8,0
Dobtérfogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Hőszivattyú
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen

### Alkalmazás

Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmos idők otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmos társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos kisipari használatra	•
Alkalmos egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos kempingekben történő használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmos szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmos háztartásban való használatra	•
Alkalmos az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmos a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmos az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmos a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmos az állami/szociális intézményekben való használatra	•

### Teljesítményadatok

Maximális párolgatókapacitás (l/óra)	2,80
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,20
Fajlagos energiafogyasztás, pamut/szekrényszáraz program, 48% -os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,20
Fajlagos energiafogyasztás, kevertszálas szövet/szekrényszáraz program, 40%-os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,17
Programidő (perc)	79
A program futási ideje, pamut/szekrényszáraz program, 48%-os maradéknedvesség mellett (perc)	79
A program futási ideje, kevertszálas szövet/szekrényszáraz program, 40%-os maradéknedvesség mellett (perc)	67

### Vezérlés

Vezérlés típusa	M Select
Programozhatóság	Programozható

PDR 508 HP [EL]

Hőszivattyús szárítógép, Kis Óriás

alacsony fogyasztás és rövid programidő mellett. Töltetmennyiség: 8.0 kg.



EAN: 4002516516538 / Anyagszám: 11905970 / Régi anyagszám: 52508151D

Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Hőszivattyú
Elektromos csatlakozás	220-240V~ 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	1,44
Biztosíték (A)	10
Szállítás hálózati csatlakozóval	•
<b>A szárítógép mérete és súlya</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	596
Külső méret, nettó mélység (mm)	777
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	70,0
Bruttó súly (kg)	76
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	920
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,60
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Száliszűrő az ajtóban	•
Minimális karbantartásigényű hőcserélő-szűrőrendszer	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő plusz funkció	•
Kondenzvíz-elvezetés	•
Kommunikációs rekesz	•
Szárítókosár (opció)	•
Dobmegvilágítás	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály	A++
Kondenzációs hatékonysági osztály	A
Éves energiafogyasztás (kWh)	236
Zajsint Pamut szekrényszáraz alapprogramban maximális ruhatöltet esetén db(a)-ban	67
Az alpprogram futásideje percben	103
Működési elv	kondenz
Töltetmennyiség (kg)	8,0
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz	•
Hermetikusan zárt rendszer	•
Hűtőközeg	R134a

PDR 508 HP [EL]

Hőszivattyús szárítógép, Kis Óriás

alacsony fogyasztás és rövid programidő mellett. Töltetmennyiség: 8.0 kg.



EAN: 4002516516538 / Anyagszám: 11905970 / Régi anyagszám: 52508151D

Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,61
Hűtőközeg potenciális üvegházhatása (kg CO2 e)	1430
Készülék potenciális üvegházhatása (kg CO2 e)	872,00
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	