

## PDR 910 [G]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gázfűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516491873 / Anyagszám: 11924460 / Régi anyagszám: 52910005EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	10,0
Töltetmennyiség 1:22,5 töltési aránynál	18 (8,0) lb (kg)
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	10,0
Töltési arány	1:18
Dobtérfogat (l)	180,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	440
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen

### Alkalmazás

- Dobtérfogat: 180.00 l, töltetmennyiség: ZIO\_00000000 0000000200230222\_0018 (8.0) lb (kg) kg–10.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Minden textilá hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség

Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas időkothonokban és gondozóothonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókban való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•

### Teljesítményadatok

Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	8,00
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,52
Programidő (perc)	47

### Vezérlés

Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24

PDR 910 [G]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gázfűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.



EAN: 4002516491873 / Anyagszám: 11924460 / Régi anyagszám: 52910005EU

A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Gáz
Elektromos csatlakozás	1N AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	0,00
Fűtési teljesítmény, gáz (kW)	8,00
Teljes teljesítményigény (kW)	0,32
Biztosíték (A)	10
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1020
Külső méret, nettó szélesség (mm)	700
Külső méret, nettó mélység (mm)	763
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1215
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	760
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	75,0
Bruttó súly (kg)	83
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	883
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	50 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,90
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő funkció	•
Kommunikációs rekesz	•
Dobmegvilágítás	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
<b>Kapacitások</b>	
Légzőmaszkok [darabszám]	4
Bevetési ruházatok [darabszám]	1
Bevetési kabátok [darabszám]	2
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	2
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	2
Törölkendők, 22 g [darabszám]	182
Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]	42

PDR 910 [G]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, gázfűtésű  
programozható M Touch Pro vezérléssel a kimagasló rugalmasságért.