

## PWM 511 Self-Service [EL DV]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro-val, kifejezetten önkiszolgáló környezethez.



- Dobtérfogat: 100 l, töltetmennyiség: 11.0 kg
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Max. kezelési kényelem érintéses színes kijelzővel – M Touch Pro
- Optimális centrifugálási hatásfok – maradéknedvesség: 50 %\*, g-érték: 370
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

\* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

EAN: 4002516492214 / Anyagszám: 11926540 / Régi anyagszám: 51511020EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	11,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	11,0
Dobtérfogat (l)	100
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárr	•
Karbantartást nem igénylő szinkron motor	•
Textilkímélő dob	•
Alkalmazás	
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,10
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,12
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,90
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,03
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	78,4
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,37
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	54
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	75,7
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,32
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	54
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	50
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1100
g-tényező	370
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Programok hotelek és éttermek számára	•
Programok idősothtonok és ápolósothtonok számára	•
Programok létesítményüzemeltetési célokra	•

## PWM 511 Self-Service [EL DV]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro-val, kifejezetten önkiszolgáló környezethez.



EAN: 4002516492214 / Anyagszám: 11926540 / Régi anyagszám: 51511020EU

Programok mosodák számára	•
Programok társasházak és szállók számára	•
Programok textiltisztítók számára	•
Programok mosodák és vasalószalonok számára	•
Programok kisipari vállalkozások számára	•
Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Programok méneshirtokok/istállók/lovardák számára	•
Programok egyetemek, iskolák és óvodák számára	•
Programok kórházak számára	•
Programok gyorsétermek számára	•
Programok kempingek számára	•
Programok sportegyesületek számára	•
Programok a kozmetikai, wellness- és fitneszipar számára	•
Programok magánháztartások számára	•
Programok orvosi és fogorvosi rendelők számára	•
<b>Adagolás</b>	
Mosószer-adagoló fiók	Mosószer-adagoló fiók nélkül
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	6
Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	7,95
Teljes teljesítményigény (kW)	8,20
Biztosíték (A)	16
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Használati víz (opció) [darabszám]	1 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1020
Külső méret, nettó szélesség (mm)	700
Külső méret, nettó mélység (mm)	845
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1214
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	750
Külső méret, bruttó mélység (mm)	917
Nettó súly (kg)	148,0
Bruttó súly (kg)	161
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	2577
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	61 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	2,80
<b>Felszereltség</b>	
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőttest	•
Mennyiségi automatika +	•

## PWM 511 Self-Service [EL DV]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű

M Touch Pro-val, kifejezetten önkiszolgáló környezethez.



EAN: 4002516492214 / Anyagszám: 11926540 / Régi anyagszám: 51511020EU

Térfogatáram-mérő	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	91
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitások</b>	
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	2
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	2
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•