

## PWM 511 Mop Star [EL DP DD]

Professzionális mosógép, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro, létesítménygazdálkodáshoz.



EAN: 4002516492245 / Anyagszám: 11926570 / Régi anyagszám: 51511034EU

- Dobtérfogat: 100 l, töltetmennyiség: 11.0 kg
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Max. kezelési kényelem érintésszínés kijelzővel – M Touch Pro
- Optimális centrifugálási hatások – maradéknedvesség: 50 %\*, g-érték: 370
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

\* Maradéknedvesség- adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	11,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	11,0
Dobtérfogat (l)	100
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárr	•
Karbantartást nem igénylő szinkron motor	•
Textilkímélő dob	•
Alkalmazás	
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Teljesítményadatok	
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,10
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,12
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,90
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,03
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	78,4
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	124,6
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,37
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,61
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	54
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	75,7
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	124,4
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,32
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	57
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	45
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	54
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	50
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1100
g-tényező	370
Tesztelt üzemórászám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható

## PWM 511 Mop Star [EL DP DD]

Professzionális mosógép, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro, létesítménygazdálkodáshoz.



EAN: 4002516492245 / Anyagszám: 11926570 / Régi anyagszám: 51511034EU

A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
<b>Alap-/célcsoport programok</b>	
Alapprogramok	•
Programok hotelek és éttermek számára	•
Programok idősothonok és ápolóotthonok számára	•
Programok létesítményüzemeltetési célokra	•
Programok mosodák számára	•
Programok társasházak és szállók számára	•
Programok textiltisztítók számára	•
Programok mosodák és vasalószalonok számára	•
Programok kisipari vállalkozások számára	•
Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Programok ménesebirtokok/istállók/lovardák számára	•
Programok egyetemek, iskolák és óvodák számára	•
Programok kórházak számára	•
Programok gyorséttermek számára	•
Programok kempingek számára	•
Programok sportegyesületek számára	•
Programok a kozmetikai, wellness- és fitneszipar számára	•
Programok magánháztartások számára	•
Programok orvosi és fogorvosi rendelők számára	•
<b>Adagolás</b>	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Szabadalmaztatott folyékony-szer-adagoló adapter	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	6
Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	7,95
Teljes teljesítményigény (kW)	8,20
Biztosíték (A)	16
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Használati víz (opció) [darabszám]	1 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Mosóvíz-ürítőszivattyú	DN 22
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1020
Külső méret, nettó szélesség (mm)	700
Külső méret, nettó mélység (mm)	818
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1214
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	750
Külső méret, bruttó mélység (mm)	917
Nettó súly (kg)	148,0
Bruttó súly (kg)	161
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	2577

## PWM 511 Mop Star [EL DP DD]

Professzionális mosógép, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro, létesítménygazdálkodáshoz.



EAN: 4002516492245 / Anyagszám: 11926570 / Régi anyagszám: 51511034EU

<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	61 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	2,80
<b>Felszereltség</b>	
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőttest	•
Mennyiségi automatika +	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	91
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitások</b>	
Törülőkendők, 22 g [darabszám]	255
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	46
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	40
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	73
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	52
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	70
Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám]	45
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•