

PWM 909 [EL DP DD ST]

Professzionális mosógép, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon progr.ható.



EAN: 4002516492269 / Anyagszám: 11926620 / Régi anyagszám: 51909032EU

Kialakítás és kivitel

Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	9,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	9,0
Dobtérfogat (l)	80
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárr	•
Karbantartást nem igénylő szinkron motor	•
Textilkímélő dob	•

Alkalmazás

Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókban való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•

Teljesítményadatok

Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,30
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,13
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,60
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,03
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	56,2

- Dobtérfogat: 80 l, töltetmennyiség: 9.0 kg
- 18%-kal kevesebb víz- és 45%-kal kevesebb energiafogyasztás*
- Opt. kezelés a színes érintőnek köszönhetően – M Touch Pro Plus
- Optimális centrifugálási határfok – maradéknedvesség: 44 %**, g-érték:518
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

* A 60 °C-os színes mosás programban, melegvíz csatlakoztatásával, a korábbi modellhez képest.

** Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

PWM 909 [EL DP DD ST]

Professzionális mosógép, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon progr.ható.



EAN: 4002516492269 / Anyagszám: 11926620 / Régi anyagszám: 51909032EU

Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,20
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	59,3
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,23
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	45
Vízfogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	49,7
Energiafogyasztás az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,82
Programidő az ECO-programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	34
Vízfogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	52,0
Energiafogyasztás az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,14
Programidő az ECO-programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	32
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	47
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	44
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1300
g-tényező	518
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro Plus
Programozhatóság	szabadon programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Programok hotelek és éttermek számára	•
Programok idősothonok és ápolóotthonok számára	•
Programok létesítményüzemeltetési célokra	•
Programok mosodák számára	•
Programok társasházak és szállók számára	•
Programok textiltisztítók számára	•
Programok mosodák és vasalószalonok számára	•
Programok kisipari vállalkozások számára	•
Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Programok méneshirtokok/istállók/lovardák számára	•
Programok egyetemek, iskolák és óvodák számára	•
Programok kórházak számára	•
Programok gyorséttermek számára	•
Programok kempingek számára	•
Programok sportegyesületek számára	•
Programok a kozmetikai, wellness- és fitnessipar számára	•
Programok magánháztartások számára	•
Programok orvosi és fogorvosi rendelők számára	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos

PWM 909 [EL DP DD ST]

Professzionális mosógép, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon progr.ható.

EAN: 4002516492269 / Anyagszám: 11926620 / Régi anyagszám: 51909032EU

Rugalmas adagolóadapter (opció)	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	6
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	7,95
Teljes teljesítményigény (kW)	8,20
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Használati víz (opció) [darabszám]	1 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Mosóvíz-ürítoszivattyú	DN 22
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1020
Külső méret, nettó szélesség (mm)	733
Külső méret, nettó mélység (mm)	718
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1214
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	750
Külső méret, bruttó mélység (mm)	817
Nettó súly (kg)	140,0
Bruttó súly (kg)	152
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	2421
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	65 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	2,30
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
EcoSpeed	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Mosóvízcsap	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	95
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•

PWM 909 [EL DP DD ST]

Professzionális mosógép, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és mosószer-adagoló fiók, mosóvízcsap, M Touch Pro Plus – szabadon progr.ható.



EAN: 4002516492269 / Anyagszám: 11926620 / Régi anyagszám: 51909032EU

Connector Box	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	13
Készenléti sisakok [darabszám]	2
Bevetési ruházatok [darabszám]	1
Bevetési kabátok [darabszám]	2
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	2
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	2
Törlőkendők, 22 g [darabszám]	204
Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám]	42
Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám]	33
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám]	66
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám]	43
Felmosófejek, irodai, 100 g [darabszám]	55
Felmosófejek, lépcsőházi, 150 g [darabszám]	35
Nyári lőtakaró [darabszám]	2
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•