

## PDR 510 TOP [EL]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű egyszerűen kezelhető M Select TOP idővezérléssel.



EAN: 4002516494324 / Anyagszám: 11927680 / Régi anyagszám: 52510004EU

- Dobtérfogat: 180.00 l, töltetmennyiség: ZIO\_00000000 0000000200230222\_0018 (8.0) lb (kg) kg–10.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	10,0
Töltetmennyiség 1:22,5 töltési aránynál	18 (8,0) lb (kg)
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	10,0
Töltési arány	1:18
Dobtérfogat (l)	180,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	440
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas időkerek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdüléscsarnokokban való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párolgatási kapacitás (l/óra)	7,40
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,51
Programidő (perc)	36
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select Benchmark
Programozhatóság	beállítás def. paraméterekhez
Programvezérlés	idővezérelt
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	7,94
Teljes teljesítményigény (kW)	8,20
Biztosíték (A)	16

## PDR 510 TOP [EL]

Ipari levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű egyszerűen kezelhető M Select TOP idővezérléssel.



EAN: 4002516494324 / Anyagszám: 11927680 / Régi anyagszám: 52510004EU

<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1020
Külső méret, nettó szélesség (mm)	700
Külső méret, nettó mélység (mm)	763
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1215
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	760
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	72,0
Bruttó súly (kg)	80
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	853
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	50 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,90
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szűrő	•
Softlift-bordák	•
Kímélő funkció	•
Kommunikációs rekesz	•
Dobmegvilágítás	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•