

H 2860-2 B PizzaPlus

Sütő

– kuponnal egy ajándék Gourmet sütő- és pizzakőhöz.



- Hét szegmenses kijelző süllyesztett gombokkal – EasyControl
- Rendkívül könnyű tisztítás – PerfectClean felszereltség
- Nagy tér és rugalmasság – 76 l-es sütőtér 5 szinttel
- Egyszerű kezelhetőség – FlexiClip teljesen kihúzható sín
- Kuponnal egy HBS 70 Gourmet sütő- és pizzakőért

A+

EAN: 4002516504931 / Anyagszám: 11933640 / Régi anyagszám: 22286224D

Kialakítás és design	
Beépíthető sütő	•
VitroLine	•
Készülék színe	Obszidiánfekete
Süllyeszthető gombok	•
Élvezeti előnyök	
Gyors felfűtés	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill üzemmódok	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
Kezelési kényelem	
Kijelző	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Pontos idő kijelzése	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Ápolási kényelem	
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülékkihűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	5
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	5
Behelyezési szintek jelölése	•
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	250
Fülkeszélesség, min. (mm)	560

H 2860-2 B PizzaPlus

Sütő

– kuponnal egy ajándék Gourmet sütő- és pizzakőhöz.



EAN: 4002516504931 / Anyagszám: 11933640 / Régi anyagszám: 22286224D

Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	596
Készülék mélysége (mm)	568
Súly (kg)	42,0
Hőmérsékletek (°C)	30–250
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Fázisok száma	1
Biztosíték (A)	16
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	1,50
Világítóeszköz cseréje	Ügyfél
Mellékelt tartozékok	
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács	1
FlexiClip teljesen kihúzható sín (pár)	1
Kivehető tartórács (pár)	1
HBS 70 Gourmet sütő- és pizzakőre beváltható kupon	1