

H 2860-2 BP PizzaPlus

Sütő

– kuponnal egy ajándék Gourmet sütő- és pizzakőhöz.



- Hét szegmenses kijelző süllyesztett gombokkal – EasyControl
- Minimális tisztítási ráfordítás – pirolízis-felszereltség
- Nagy tér és rugalmasság – 76 l-es sütőtér 5 szinttel
- Egyszerű kezelhetőség – FlexiClip teljesen kihúzható sín
- Kuponnal egy HBS 70 Gourmet sütő- és pizzakőért

A+

EAN: 4002516504955 / Anyagszám: 11933780 / Régi anyagszám: 22286245D

Kialakítás és design	
Beépíthető sütő	•
PureLine	•
Készülék színe	Cleansteel nemesacél
Süllyeszthető gombok	•
Élvezeti előnyök	
Gyors felfűtés	•
Üzem módok	
Eco-hőlégkeverés	•
Grill üzemmódok	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
Kezelési kényelem	
Kijelző	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Pontos idő kijelzése	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Maradék hő-hasznosítás	•
Ápolási kényelem	
Nemesacél/CleanSteel felület	•
Pirolitikus tisztítás	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülék hűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Ajtóreteszelés pirolízis-üzemmódban	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	5
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	5
Behelyezési szintek jelölése	•
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot
Hőmérséklet min. (°C)	30

H 2860-2 BP PizzaPlus

Sütő

– kuponnal egy ajándék Gourmet sütő- és pizzakőhöz.



EAN: 4002516504955 / Anyagszám: 11933780 / Régi anyagszám: 22286245D

Hőmérséklet max. (°C)	280
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	596
Készülék mélysége (mm)	569
Súly (kg)	47,0
Hőmérsékletek (°C)	30–280
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Fázisok száma	1
Biztosíték (A)	16
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	1,50
Világítóeszköz cseréje	Ügyfél
Mellékelt tartozékok	
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács	1
FlexiClip teljesen kihúzható sín (pár)	1
Kivehető tartórács (pár)	1
HBS 70 Gourmet sütő- és pizzakőre beváltható kupon	1