

PDR 918 [EL SOM]

Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel tengeri alkalmazásra.



- Dobtérfogat: 325.00 l, töltetmennyiség: ZIO_0000000 000000000200227827_0013.0 kg–18.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Kiváló energiahatékonyság az Air Recycling Flex révén
- Minden textilra hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

EAN: 4002516501886 / Anyagszám: 11934790 / Régi anyagszám: 52918006SOM

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	13,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	18,0
Dobtérfogat (l)	325,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmos nyílt tengeri használatra	•
Alkalmos tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	18,50
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,52
Programidő (perc)	23
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	18,00
Teljes teljesítményigény (kW)	18,60
Biztosíték (A)	50
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	1415
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1526
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1925
Nettó súly (kg)	169,5
Bruttó súly (kg)	183
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	1928
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	50 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	4,00
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•

PDR 918 [EL SOM]

Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű programozható M Touch Pro vezérléssel tengeri alkalmazásra.



EAN: 4002516501886 / Anyagszám: 11934790 / Régi anyagszám: 52918006SOM

Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	12
Bevetési ruházatok [darabszám]	2
Bevetési kabátok [darabszám]	3
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	3
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	3
Törlőkendők, 22 g [darabszám]	295
Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]	68
Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]	59
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám]	108
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám]	76
Nyári lőtakaró [darabszám]	3
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
EAC	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•