

KS 4887 DD

Szabadonálló hűtőszekrény

PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 és Click2open a legnagyobb kényelemért.



- 5x hosszabb frissesség aktív nedvesítéssel – PerfectFresh Active
- Egyedileg beállítható üvegpolc-világítás a FlexiLight 2.0-val
- Fogantyú nélküli készülékek is könnyen nyithatók a Click2opennel
- Egyenletes hőmérséklet-eloszlás a teljes hűtőtérben – DynaCool
- A készülékajtóban található tárolóknagassága állítható



EAN: 4002516515913 / Anyagszám: 11949670 / Régi anyagszám: 36488740EU1

Készülékkategória	
Hűtőszekrény	•
Kialakítás	
Szabadon álló készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
Side-by-Side-képes	•
Design	
Burkolat színe	ezüst
Előlap színe	CleanSteel nemesacél
Hűtőzóna megvilágítása	FlexiLight 2,0
Ventilátorvilágítás	•
Frissentartó rendszer világítása	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Frissentartó rendszer	PerfectFresh Active
Belső ajtó finombeállítása	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
XL belső tér	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Ajtónyitási segítség	Click2open
Vezérlés	
Kezelési koncepció	FreshTouch
Fokpontos beállítás	Hűtési hőmérséklet
Hűtő- és fagyasztózóna független hőmérséklet-szabályozása	Nem
Szuperhűtés	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Sabbat üzemmód	•
Party mód	•
Szabadság üzemmód	•
Hűtőszekrény/-zóna	
Rakodópolcok száma	5
ezek közül osztható (FlexiBoard)	1
ezek közül megvilágított	3
Palacktartó krómzott fémből	•
Frissentartó fiókok száma	3
Száraz hátfal	CleanSteel
Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma	2
Készülékajtóban található tároló üvegeknek	2
Készülékajtóban található tároló	4
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D
Éves energiafogyasztás (kWh)	134,30
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,36
Biztonság	
Reteszelés funkció	•
Akusztikus ajtóriasztás	•

KS 4887 DD

Szabadonálló hűtőszekrény

PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 és Click2open a legnagyobb kényelemért.



EAN: 4002516515913 / Anyagszám: 11949670 / Régi anyagszám: 36488740EU1

Optikai ajtóriasztás

•

Műszaki adatok

Készülék szélessége (mm)	600
Készülék magassága (mm)	1855
Készülék mélysége (mm)	675
Súly (kg)	76,3
Klímaosztály	SN-T
Hűtőzóna (l)	387
ezek közül PerfectFresh zóna (l)	141
Teljes hasznos űrtartalom (l)	386
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A-D)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	35
Áramfelvétel milliampereben (mA)	1200
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat


Mellékelt tartozékok

Tojástartó	•
PerfectFresh szortírozódoboz	•


KS 4887 DD

Szabadonálló hűtőszekrény


PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 és Click2open a legnagyobb kényelemért.




KS4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation (footnote*) (installation drawings)




FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch (footnote*) (installation drawings)




KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*) (installation drawings)




KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)




KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (*footnote)