


PFD 100 SmartBiz

Szabadon álló mosogatógép

a háztartási mosogatóképek képességeit meghaladó feladatokhoz.



- Öblítési teljesítmény: 13 szabványteríték mindössze 36 min* alatt
- Intuitív kezelés az átlátható takaróléc-kialakítás révén
- Bármilyen könnyedén megszárrítható – AutoOpen-száritástámogatás
- A mosogatnivaló rugalmas elhelyezése az ideális tisztításért

* A beépítés helyi adottságaitól függően (bevezetett víz hőmérséklete / áramcsatlakozás) a megadott értékek változhatnak.



EAN: 4002516521891 / Anyagszám: 11962870 / Régi anyagszám: 61010000EP2

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló, előtöltős mosogatógép
Sorozat	SmartBiz
Mosogatórendszer	Friss víz, előtöltős
Mosogatási szintek száma	2
Előlap	Briliánsfehér
Fedél	Műanyag
Oldalfalak	Briliánsfehér
Panel színe	Cleansteel
Alkalmazás	
Alkalmos panzióban történő használatra	•
Alkalmos az egyetemeken és iskolákban történő használatra	•
Alkalmos az irodai és ügynökségi használatra	•
Alkalmos magánháztartásokban történő használatra	•
Alkalmos kisipari használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	75
Legrövidebb programidő percben	36
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	75
Tisztítási teljesítmény, szabvány terítékszám/tétel	13
Élettartam mosogatási ciklusokban	12500
Miele MOVE	
Hálózatra köthető a Miele MOVE platformmal	•
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Elektronikus vezérlés
Programválasztás	Programválasztó gombok
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programok [darabszám]	8
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	1,90
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10
Biztosíték (A)	10-16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,70
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg- vagy melegvíz [szám]	1
Szükséges áramlási nyomás (bar)	1,00-10,00
Üritőszivattyú [DN]	22
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100
Integrált vízlágyító	•
Maximális vízkeménység (mmol/l)	6,50

PFD 100 SmartBiz

Szabadon álló mosogatógép

a háztartási mosogatóképek képességeit meghaladó feladatokhoz.



EAN: 4002516521891 / Anyagszám: 11962870 / Régi anyagszám: 61010000EP2

Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	150
Vízvezető tömlő hossza (cm)	150
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	845
Külső méret fedéllel, magasság (mm)	845
Külső méret, szélesség (mm)	598
Külső méret, mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	970
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	670
Külső méret, bruttó mélység (mm)	690
Hasznos mosogatótér, magasság, (mm)	540
Hasznos mosogatótér, szélesség, (mm)	510
Hasznos mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	450
Hasznos mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	450
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	210
Szükséges fülkeszélesség (mm)	600
Nettó súly [kg]	56
Bruttó súly (kg)	64
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	1000
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Hangteljesítményszint (LwA)	0,0
Programok	
Univerzális	•
Rövid	•
Higiénia	•
Hideg/Előöblítés	•
Poharak	•
Műanyagok	•
Energiatakarékos/Eco	•
Intenzív	•
Kosárkialakítás	
Comfort kosárfelszereltség	•
FlexCare csészetartó [darabszám]	2
Evőeszközkosár	•
Állítható magasságú felső kosár	•
Felszereltség	
Szárítás	Aktív kondenzációs szárítás, Kiegészítő szárítás, AutoOpen szárítástámogatás
1 kombi adagolókészülék/ajtó a por alakú tisztítószer és az öblítőszer számára	•
Mosogatótér minőségi nemesacélból	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Gyerekszár	•
Módosítható utánöblítési hőmérséklet	•
Optikai interfész	•

PFD 100 SmartBiz

Szabadon álló mosogatógép

a háztartási mosogatóképek képességeit meghaladó feladatokhoz.



EAN: 4002516521891 / Anyagszám: 11962870 / Régi anyagszám: 61010000EP2

SmartStart	•
FlexiTimer EcoStart funkcióval	•
Wi-Fi modul	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Az ECO program töltetmennyisége egységnyi terítékben	13
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E
Az ECO program energiafogyasztása (kWh) 100 mosogatásonként	93
Az ECO program vízfogyasztása (l) mosogatásonként	12,0
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D)	C
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás dB(A)re1pW- ben kifejezve	46
Az ECO program programideje percben	250
Csatlakozási lehetőségek	
Külső adagolómodul folyékony tisztítószerhez	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•
VDE	•
EMC zavarcsökkentés	•
EN 1717	•