

PDW 909 [EL DP DD]

Ipari mosó-szárító torony, elektromos fűtésű, lúgszivattyúval mosáshoz és szárításhoz minimális helyen.



- Dobtér fogat: 80 l illetve 180 l, töltetmennyiség: 2 x 9.0 kg
- 18%-kal kevesebb víz- és 45%-kal kevesebb energiafogyasztás\*
- Ergonomikus – M Touch Pro (Plus) középső vezérlőegység
- Nagy mosási teljesítmény – különösen rövid futásidejű programok
- Jövőbiztos, LAN és Wi-Fi hálózatba kapcsolható megoldás

\* A 60 °C-os színes mosás programban, melegvíz csatlakoztatásával, a korábbi modellhez képest.

EAN: 4002516523574 / Anyagszám: 11969160 / Régi anyagszám: 51909501EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	előltöltős, torony
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Vasszürke
Mosógép töltetmennyisége (kg)	9,0
Szárító töltetmennyisége (kg)	9,0
Mosógép töltési aránya	1:9
Szárító töltési aránya	1:20
Mosógép dobtérfogata (l)	80
Szárító dobtérfogata (l)	180
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Mosógép ajtónyílása [Ø] (mm)	370
Szárító ajtónyílása [Ø] (mm)	440
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	mosás jobbra/szárítás balra
Automatikus ajtózár	•
Textilkímélő dob	•
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás (l/kg)	6,60
Mosógép fajlagos energiafogyasztása (kWh/kg)	0,03
Mosógép programideje (perc)	45
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	47
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	44
Mosógép centrifugálási fordulatszáma (ford./perc)	1300
Mosógép g-tényezője	518
Vezérlés	
Mosógépvezérlés típusa	M Touch Pro Plus
Szárítóvezérlés típusa	M Touch Pro
Mosógép programozhatósága	Frei Programmierbar

PDW 909 [EL DP DD]

Ipari mosó-szárító torony, elektromos fűtésű, lúgszivattyúval mosáshoz és szárításhoz minimális helyen.



EAN: 4002516523574 / Anyagszám: 11969160 / Régi anyagszám: 51909501EU

Szárítógép programozhatósága	Programmierbar
Mosógép max. indításkésleltetése (óra)	Frei wählbar
Szárítógép max. indításkésleltetése (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
<b>Alap-/célcsoport programok</b>	
Alapprogramok	•
Programok hotelek és éttermek számára	•
Programok időszotthonok és ápolóotthonok számára	•
Programok mosodák számára	•
Programok társasházak és szállók számára	•
Programok textiltisztítók számára	•
Programok mosodák és vasalószalonok számára	•
Programok kisipari vállalkozások számára	•
Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Programok egyetemek, iskolák és óvodák számára	•
Programok kórházak számára	•
Programok kempingek számára	•
Programok sportegyesületek számára	•
Programok a kozmetikai, wellness- és fitneszipar számára	•
Programok orvosi és fogorvosi rendelők számára	•
<b>A mosógép adagolása</b>	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	6
Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Mosógép fűtési módja	Elektromos
Szárítógép fűtési módja	Elektromos
Mosógép elektromos csatlakozása	3N AC 400 V 50 Hz
Mosógép fűtőteljesítménye (kW)	7,95
Mosógép összes teljesítményigénye (kW)	8,20
Mosógép biztosítéka (A)	16,0
Szárítógép elektromos csatlakozása	3N AC 400 V 50 Hz
Szárítógép fűtőteljesítménye (kW)	7,94
Szárítógép összes teljesítményigénye (kW)	8,20
Szárítógép biztosítéka (A)	16,0
<b>Lehetséges feszültségváltozatok</b>	
Mosógép elektromos csatlakozása	3N AC 400 V 50 Hz
Mosógép fűtőteljesítménye (kW)	7,95
Mosógép összes teljesítményigénye (kW)	8,20
Mosógép biztosítéka (A)	16,0
Szárítógép elektromos csatlakozása	3N AC 400 V 50 Hz
Szárítógép fűtőteljesítménye (kW)	7,94
Szárítógép összes teljesítményigénye (kW)	8,20
Szárítógép biztosítéka (A)	16,0
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Használati víz (opció) [darabszám]	1 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal

PDW 909 [EL DP DD]

Ipari mosó-szárító torony, elektromos fűtésű, lúgszivattyúval mosáshoz és szárításhoz minimális helyen.

EAN: 4002516523574 / Anyagszám: 11969160 / Régi anyagszám: 51909501EU

Mosóvíz-űrítőszivattyú	DN 22
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1940
Külső méret, nettó szélesség (mm)	692
Külső méret, nettó mélység (mm)	761
Nettó súly (kg)	208,0
Bruttó súly (kg)	232,0
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	3235
Nettó súly (kg)	139,00
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	63 dB(A) re 20 µPa
Mosógép hőátadása a környezetnek (MJ/h)	3,00
Szárítógép hőátadása a környezetnek (MJ/h)	1,62
<b>Felszereltség</b>	
Mosógép fertőtlenítő öblítése	•
Mosógép hőmérséklet-felügyelete	•
Mosógép térfogatáram-mérője	•
Mosógép speciális fűtőtestje	•
Szárítógép dobjának intelligens forgásirányváltása	•
Tengelyirányú légvezetés a szárítógépben	•
Szárítógép nagyfelületű szűrője	•
PerfectDry, szárítógép	•
Softlift-bordák, szárítógép	•
Szárítógép kímélő funkciója	•
Szárítókosár (opció)	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamentesítés (opció)	•
LAN mosógép	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitások</b>	
Légzőmaszkok [darabszám]	13
Készenléti ruházatok [darabszám]	1
Bevetési kabátok [darabszám]	2
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	2
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	2
Törölkendők, 22 g [darabszám]	204
Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]	42
Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]	33
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám]	47
Nyári lőtakaró [darabszám]	2
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•

PDW 909 [EL DP DD]

Ipari mosó-szárító torony, elektromos fűtésű, lúgszivattyúval  
mosáshoz és szárításhoz minimális helyen.



EAN: 4002516523574 / Anyagszám: 11969160 / Régi anyagszám: 51909501EU

IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat

WEEE

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés

•

•

•