

B 4847 FashionMaster
Gőzös vasalórendszer
kijelzővel és kiegészítő gőzlővel – kényelmesen, a legjobb vasalási eredményért.



- Egyenletes gőzelosztás – Miele méhsejtcellás vasalótalp
- Profi vasalási eredmények a(z) 4.0 bar gőznyomásnak köszönhetően
- Kényelmes felállítás/összecsukás – az 1-2-emelőrendszerrel
- Optimális vasalási eredmények az aktív vasalóasztal támogatásával
- Felakasztott textíliák kényelmes kisimítása – kézi gőzlő

EAN: 4002516527169 / Anyagszám: 11978100 / Régi anyagszám: 13484721OER

Design	
A vasaló színe	antracit/lótuszfehér
A vasalóasztal-huzat színe	Szedervörös
Kijelző	1 soros szöveges kijelző
Tökéletes vasalási eredmény	
Méhsejtcellás vasalótalp	•
Gőznyomás (bar)	4,0
Gőzmennyiség (g/perc)	100
Függőleges gőzlés	•
Gőzlés a következő hőmérséklet-fokozattól	2
Gőzlöket	•
Tartós gőz	•
Kézi gőzlő	•
Aktív vasalóasztal (felfúvó és elszívó funkció)	•
Elszívó funkció	•
A ventilátor 2. teljesítményfokozata	•
Tapadásmentes talp	•
Ellenőrzött vírushygiénia	•
Időtakarékos vasalás	
A víztartály töltési mennyisége (l)	1,25
Levehető víztartály	•
Folyamatosan újratölthető víztartály	•
Többretegű vasalás	•
Kezelési kényelem	
All-in-one	•
1-2-emelőrendszer	•
Fokozatmentes magasságbeállítás gázrugóval (mm)	830-1020
Padlókímélő görgők	•
Vasalóasztal ComfortZone funkcióval	•
A ventilátort be- és lekapcsoló automatika	•
Ventilátor memóriafunkció	•
Rugalmas nyelvi beállítások	•
Irányított első üzembe helyezés	•
Irányított vízkőmentesítés	•
Automatikus vízkőmentesítés	•
Automatikus öblítés	•
A vasaló számára kialakított tárolórekesz	•
A csatlakozóvezeték és a tartozékok számára kialakított tárolórekesz	•
Biztonság	
CoolDown funkció	•
Auto-Off funkció	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (szélesség)	470
Méret (mm) (magasság)	970
Méret (mm) (mélység)	1480
Méret (mm) (szélesség), összecsukva	470
Méret (mm) (magasság), összecsukva	1280
Méret (mm) (mélység), összecsukva	370
Frekvencia (Hz)	50-60

B 4847 FashionMaster
Gőzös vasalórendszer
kijelzővel és kiegészítő gőzölővel – kényelmesen, a legjobb vasalási eredményért.



EAN: 4002516527169 / Anyagszám: 11978100 / Régi anyagszám: 13484721OER

Mellékelt tartozékok

Tapadásmentes talp

•

Kézi gőzölő

•

Prémium vasalóasztal-huzat

•

Gőztömlő-tartó

•

Tesztcsíkok a vízkeménység meghatározásához

•

Vízkömentesítő tabletták

•

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (GB), english
(US), español, français,
hrvatski, italiano, magyar,
nederlands, norsk, polski,
português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski,
suomi, svenska, türkçe,
українська, čeština,
ελληνικά,