

KDN 7724 E Active

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

DailyFresh ExtraCool, kényelmes LED-világítás és NoFrost.



- 2 fiók, az egyik állítható páratartalommal – DailyFresh ExtraCool
- A belső tér optimális és karbantartásmentes megvilágítása LED-del
- Nincs jegesedés – nincs szükség olvasztásra a NoFrost révén
- Élelmiszerek gyors lehűtése – az automatikus szuperhűtéssel



EAN: 4002516531890 / Cikkszám: 11990710 / Régi cikkszám38772450EU1

<b>Készülékkategória</b>	
Hűtő-fagyasztó kombináció	•
<b>Kialakítás</b>	
Beépíthető készülék	•
Integrált beépíthető készülék	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
<b>Design</b>	
Hűtőzóna megvilágítása	LED
<b>Kezelési kényelem</b>	
Frissentartó rendszer	DailyFresh
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
<b>Vezérlés</b>	
Kezelési koncepció	EasyControl
Kikapcsolható hűtőrész	Nem
Hűtő- és fagyasztózóna független hőmérséklet-szabályozása	Nem
Szuperhűtés	•
SuperFrost	•
Hőmérsékletzónák száma	2
Party mód	•
<b>Hűtőszekrény/-zóna</b>	
Rakodópalcok száma	4
Palacktároló krómozott fémből	•
Frissentartó fiókok száma	2
Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma	2
Készülékajtóban található tároló üvegeknek	1
Készülékajtóban található tároló	3
<b>Fagyasztószekrény/-zóna</b>	
Fagyasztófiókok száma	3
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	E
Éves energiafogyasztás (kWh)	233,97
Napi energiafogyasztás (kWh)	0,64
<b>Biztonság</b>	
Akusztikus ajtóriasztás	•
Optikai ajtóriasztás	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	1772
Fülkemagasság, max. (mm)	1780
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	541
Készülék magassága (mm)	1772
Készülék mélysége (mm)	548
Súly (kg)	51,6
Rögzítéstechnika	rögzített ajtó

KDN 7724 E Active

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció

DailyFresh ExtraCool, kényelmes LED-világítás és NoFrost.




EAN: 4002516531890 / Cikkszám: 11990710 / Régi cikkszám38772450EU1

Hűtőrész-ajtóelőlapon max. tömege (kg)	15
Fagyasztórész-ajtóelőlapon max. tömege (kg)	15
Klímaosztály	SN-ST
Hűtőzóna (l)	184
4 csillagos fagyasztó zóna (l)	76
Teljes hasznos űrtartalom (l)	260
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra)	9
Fagyasztó kapacitása (kg/24h)	4,00
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A-D)	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW	35
Áramfelvétel milliampereben (mA)	1000
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2,3
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Tojástartó	•
Jégkockatartó	•


## KDN 7724 E Active

Beépíthető, hűtő-fagyasztó kombináció


DailyFresh ExtraCool, kényelmes LED-világítás és NoFrost.



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, side view (installation drawings)



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, built-in (footnote\*) (installation drawings)



KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E, KDN7724E Active, installation (footnote\*) (installation drawings)