

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro, létesítménygazdálkodáshoz.



- Dobtérfogat: 80 l, maximális töltetmennyiség: 9.0 kg
- Optimális tisztítás és fogyasztás – innovatív Miele technika
- Max. kezelési kényelem érintésszínés kijelzővel – M Touch Pro
- Optimális centrifugálási hatások – maradéknedvesség: 44 %*, g-érték: 441
- Jövőbe mutató hálózatba kötés LAN és WiFi révén

* Maradéknedvesség- adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor.

EAN: 4002516539957 / Anyagszám: 12004790 / Régi anyagszám: 51509004EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Vasszürke
Panel színe	Nemesacél
Maximális töltetmennyiség 1:9 töltési aránynál (kg)	9,0
Töltési arány	1:9
Töltetmennyiség (kg)	9,0
Dobtérfogat (l)	80
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Automatikus ajtózárr	•
Karbantartást nem igénylő szinkron motor	•
Textilkímélő dob	•
Alkalmazás	
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Teljesítményadatok	
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,80
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,14
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,20
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,03
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	61,3
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	94,8
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,30
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,59
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	54
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	64,6
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (l)	94,0
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,30
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,70
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	46
Programidő a 60 °C-os normál felmosó programban melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	41
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	47
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	44
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	25
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1200
g-tényező	441
Tesztelt üzemórászám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro, létesítménygazdálkodáshoz.



EAN: 4002516539957 / Anyagszám: 12004790 / Régi anyagszám: 51509004EU

Max. indításkésleltetés (óra)	Szabadon választható
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Alap-/célcsoport programok	
Alapprogramok	•
Programok hotelek és éttermek számára	•
Programok időszobák és ápolószobák számára	•
Programok létesítményüzemeltetési célokra	•
Programok mosodák számára	•
Programok társasházak és szállók számára	•
Programok textiltisztítók számára	•
Programok mosodák és vasalószalonok számára	•
Programok kisipari vállalkozások számára	•
Programok tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Programok ménesbirtokok/istállók/lovardák számára	•
Programok egyetemek, iskolák és óvodák számára	•
Programok kórházak számára	•
Programok gyorséttermek számára	•
Programok kempingek számára	•
Programok sportegyesületek számára	•
Programok a kozmetikai, wellness- és fitneszipar számára	•
Programok magánháztartások számára	•
Programok orvosi és fogorvosi rendelők számára	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Rugalmas adagolóadapter (opció)	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	6
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	7,95
Teljes teljesítményigény (kW)	8,20
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Használati víz (opció) [darabszám]	1 x 1/2" 3/4"-es csavarzattal
Lefolyószelep	DN 70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1020
Külső méret, nettó szélesség (mm)	700
Külső méret, nettó mélység (mm)	730
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1214
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	750
Külső méret, bruttó mélység (mm)	817
Nettó súly (kg)	140,0
Bruttó súly (kg)	152
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	2421

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Ipari mosógép, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel és mosószer-adagoló fiókkal, M Touch Pro, létesítménygazdálkodáshoz.



EAN: 4002516539957 / Anyagszám: 12004790 / Régi anyagszám: 51509004EU

Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	65 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	2,30
Felszereltség	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Fertőtlenítő öblítés	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika +	•
Térfogatáram-mérő	•
Ruhák utántöltése	•
Programválasztás színes keretekkel	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	95
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•