

## G 7423 SCi AutoDos Excellence

Beépíthető mosogatógép

automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



- Innovatív kivitel és a legnagyobb kényelem – 3D-MultiFlex fiók
- A legegyszerűbb kommunikáció a készülékkel – Miele@home
- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Rugalmas és stabil elhelyezés – MaxiComfort kosárialakítás
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l-től az automatikus programban



EAN: 4002516543404 / Anyagszám: 12007280 / Régi anyagszám: 217423570E1

<b>Kivitel</b>	
Integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
<b>Design</b>	
Panel színe	CleanSteel nemesacél
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	Softkeys
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
Multilingua	•
<b>Kényelem</b>	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Automatikus mosogatószer-adagolás PowerDisk funkcióval	•
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	230
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Mosogatóprogramok</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
Kímélő	•
Higiénia	•
SolarSpar	•

## G 7423 SCi AutoDos Excellence

Beépíthető mosogatógép

automatikus adagolással az AutoDos-rendszernek köszönhetően.



EAN: 4002516543404 / Anyagszám: 12007280 / Régi anyagszám: 217423570E1

Extra halk 39 dB(A)	•
Gép tisztítása	•
<b>Mosogatási opciók</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	4
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	MaxiComfort
Szabvány-terítékszám	14
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekzár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	570
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	570
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	49,2
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	3,0
Előlap max. súlya (kg)	11,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	8,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	17,0
<b>Elérhető kijelzőnyelvek</b>	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
1 x PowerDisk	•
Kupon 6 db PowerDisk-hez	•