

DAW 1920 Active

Fali páraelszívó

EasySwitch nyomógombokkal a kényelmes kezelés érdekében



- Időtálló külső – 898 mm széles nemesacél elszívóernyő
- Magas teljesítmény – 645 m<sup>3</sup>/h turbófokozatban
- Egyenletes megvilágítás LED-sáv segítségével
- Hatékony szűrés – 10-rétegű fém zsírszűrő
- Bármilyen adottságú lakásban képes az elszívásra, keringtetésre

A

EAN: 4002516588436 / Anyagszám: 12061590 / Régi anyagszám: 28W1920ED

<b>Kialakítás</b>	
Fali páraelszívó	•
<b>Üzem módok</b>	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktívszén-szűrő	DKFS 36-P
<b>Design</b>	
Szín	nemesacél
<b>Kezelési kényelem</b>	
Elektronikus vezérlés	•
EasySwitch	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	49,8
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	B
<b>Szűrőrendszer</b>	
Mosogatógépben mosható fém zsírszűrők száma	3
<b>Világítás</b>	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (Lx)	350 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
<b>Ventilátor</b>	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Váltakozóáramú motor (AC motor)	•
<b>Levegő Kivezetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	255
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	400
Légteljesítmény, Booster fokozat (m <sup>3</sup> /h)	645
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	62,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	71,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	39,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
<b>Keringtetés</b>	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	235
Légteljesítmény, 2. fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	390
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m <sup>3</sup> /h) az EN 61591 szerint	620
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	54,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	74,0

DAW 1920 Active

Fali páraelszívó

EasySwitch nyomógombokkal a kényelmes kezelés érdekében



EAN: 4002516588436 / Anyagszám: 12061590 / Régi anyagszám: 28W1920ED

Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 40,0

Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 50,0

Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint 60,0

#### Műszaki adatok

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm) 673–993

Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm) 803–1123

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm) 673

Elszívőernyő szélessége (mm) 898

Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm) 993

Elszívőernyő magassága (mm) 50

Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm) 803

Elszívőernyő mélysége (mm) 500

Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm) 1123

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm) 450

Nettó súly (kg) 15,0

Elektromos kábel hossza (m) 1,4

Védőérintkezős dugó •

Teljes teljesítményigény (kW) 0,24

Feszültség (V) 230

Biztosíték (A) 10

Fázisok száma 1

Frekvencia (Hz) 50

#### Szerelési utasítások

Elszívőcsonek fent •

Elszívőcsonek fent és hátul •

Elszívőcsonek átmérője (mm) 150

Teleszkóposan állítható kürtő •

#### Mellékelt tartozékok

Visszacsapószelep •


#### Utólag vásárolható tartozékok

Aktívszén-szűrő Nein

DAW 1920 Active

Fali páraelszívó

EasySwitch nyomógombokkal a kényelmes kezelés érdekében



DAW1920, DAW1922W Living, Installation drawings