

DAW 1620 Active

Fali páraelszívó

EasySwitch nyomógombokkal a kényelmes kezelés érdekében



- Időtálló külső – 598 mm széles nemesacél elszívóernyő
- Magas teljesítmény – 640 m³/h turbófokozatban
- Egyenletes megvilágítás LED-sáv segítségével
- Hatékony szűrés – 10-rétegű fém zsírszűrő
- Bármilyen adottságú lakásban képes az elszívásra, keringtetésre

A

EAN: 4002516588429 / Anyagszám: 12061600 / Régi anyagszám: 28W1620ED

Kialakítás	
Fali páraelszívó	•
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKFS 36-P
Design	
Szín	nemesacél
Kezelési kényelem	
Elektronikus vezérlés	•
EasySwitch	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	49,9
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	B
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható fém zsírszűrők száma	2
Világítás	
LED	•
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (Lx)	390 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Váltakozóáramú motor (AC motor)	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	250
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	395
Légteljesítmény, Booster fokozat (m ³ /h)	640
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	52,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	62,0
Hangteljesítmény, booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	71,0
1. fokozat hangnyomás (dB(A) re20μPa)	38,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	48,0
Hangnyomás, booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	235
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	390
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	620
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	53,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	74,0

DAW 1620 Active

Fali páraelszívó

EasySwitch nyomógombokkal a kényelmes kezelés érdekében




EAN: 4002516588429 / Anyagszám: 12061600 / Régi anyagszám: 28W1620ED

Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	39,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	60,0
Műszaki adatok	
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	673–993
Páraelszívó összmagassága, keringtetés és külső (mm)	803–1123
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	673
Elszívőernyő szélessége (mm)	598
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	993
Elszívőernyő magassága (mm)	50
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	803
Elszívőernyő mélysége (mm)	500
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	1123
Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	450
Nettó súly (kg)	13,4
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Védőérintkezős dugó	•
Teljes teljesítményigény (kW)	0,24
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk fent és hátul	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Teleszkóposan állítható kürtő	•
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•
Utólag vásárolható tartozékok	
Aktívszén-szűrő	Nein

DAW 1620 Active

Fali páraelszívó

EasySwitch nyomógombokkal a kényelmes kezelés érdekében



DAW1620, DAW1622W Living, Installation drawings