

PFD 400 [WB SPEED]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarakkal, gasztronómiai vállalkozások, iskolák és pékségek számára.



- Max. tisztítási teljesítmény*: 285 tányér/óra
- Flexibilis mosogatás töltetenként 2 drót- vagy műanyag kosárhoz
- Magas fokú kezelési kényelem érintőkijelzővel – M Touch Basic
- Optimális program – a mosogatni valónak megfelelő megoldások
- Makulátlan eredmények a frissvízrendszerű mosogatórendszerrel

* A beépítés helyi adottságaitól függően (bevezetett víz hőmérséklete / áramcsatlakozás) a megadott értékek változhatnak.

EAN: 4002516577058 / Anyagszám: 12066280 / Régi anyagszám: 61040001SEE

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló, előltöltős mosogatógép
Modell	Speed
Mosogatórendszer	Friss víz, előltöltős
Mosogatási szintek száma	2
Előlap	lótuszfehér
Fedél	lótuszfehér
Oldalfalak	lótuszfehér
Alkalmazás	
Alkalmos éttermekben/bárokban történő használatra	•
Alkalmos hotelekben történő használatra	•
Alkalmos panzióban történő használatra	•
Alkalmos a közétkeztetésben történő használatra	•
Alkalmos az irodai és ügynökségi használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	390
Legrövidebb programidő percben	8
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	70
Tisztítási teljesítmény, tányér/óra	285
Tisztítási teljesítmény, kosár/óra	15
Lehetőség műanyag kosarak két szinten történő mosogatására	•
Élettartam mosogatási ciklusokban	28000
Vezérlés	
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programok [darabszám]	9
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Nyelvfüggetlen kezelés	•
Normál elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	8,50
Teljes teljesítményigény (kW)	8,90
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,90
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	3,00
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg- vagy melegvíz [szám]	1
Szükséges áramlási nyomás (bar)	0,40-10,00
Úritószivattyú [DN]	22
Úritószivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100

PFD 400 [WB SPEED]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarakkal, gasztronómiai vállalkozások, iskolák és pékségek számára.



EAN: 4002516577058 / Anyagszám: 12066280 / Régi anyagszám: 61040001SEE

Integrált vízlágyító	•
Maximális vízkeménység (mmol/l)	10,70
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer
Vízfelhasználás öblítésenként (l)	17,50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	170
Vízvezető tömlő hossza (cm)	150
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	820
Külső méret fedéllel, magasság (mm)	835
Külső méret, szélesség (mm)	598
Külső méret, mélység (mm)	598
Külső méret, bruttó magasság (mm)	920
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	670
Külső méret, bruttó mélység (mm)	740
Hasznos mosogatótér, magasság, (mm)	559
Hasznos mosogatótér, szélesség, (mm)	536
Hasznos mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	474
Hasznos mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	516
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	216
Szükséges fülkeszélesség (mm)	600
Nettó súly [kg]	75
Bruttó súly (kg)	85
Maximális padlóterhelés (N)	1200
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Hangteljesítményszint (LwA)	59,0
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,44
Programok	
Univerzális	•
Rövid	•
Higiénia	•
Hideg/Előöblítés	•
Poharak	•
Söröspoharak	•
Műanyagok	•
Energiatakarékos/Eco	•
Intenzív	•
Regenerálás	•
Kiszivattyúzás	•
Kosárkialakítás	
2 db E 816 betét tányérokhoz	•
1 db felső kosár APFD 215	•
1 db APFD 220 alsó kosár betétekhez	•
2 db APFD 420 betét evőeszközökhöz	•
Állítható magasságú felső kosár	•
Kombinálható az APFD 210 üvegkosárral	•
Felszereltség	
Szártás	nélkül
1 kombi adagolókészülék/ajtó a por alakú tisztítószerek és az öblítőszerek számára	•
Mosogatótér minőségi nemesacélból	•

PFD 400 [WB SPEED]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarakkal, gasztronómiai vállalkozások, iskolák és pékségek számára.



EAN: 4002516577058 / Anyagszám: 12066280 / Régi anyagszám: 61040001SEE

Sótartály az ajtóban	•
Perfect GlassCare	•
Beállítható hőmérséklettartási idő	•
Módosítható utánöblítési hőmérséklet	•
Optikai interfész	•
Rendkívül hatékony szűrőrendszer	•
Bőséges tartozékkínálat (opció)	•
Csatlakozási lehetőségek	
Külső adagolómodul tisztítószerhez vagy öblítőhöz	•
Szabv., jóváh.jel és jelölések	
CE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•
IPX1 fröccsenő víz elleni védelemezési fokozat	•
EMC zavarcsökkentés	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•