

## PFD 401 [WB SpeedPlus]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarakkal, hotelek, valamint gasztronómiai és catering vállalkozások számára.



- Max. tisztítási teljesítmény\*: 456 tányér/óraZ
- Flexibilis mosogatás töltetenként 2 drót- vagy műanyag kosárhoz
- Optimális program – a mosogatni valónak megfelelő megoldások
- Magas fokú kezelési kényelem érintőkijelzővel – M Touch Basic
- Makulátlan eredmények a frissvízrendszerű mosogatórendszerrel

\* A beépítés helyi adottságaitól függően (bevezetett víz hőmérséklete / áramcsatlakozás) a megadott értékek változhatnak.

EAN: 4002516577072 / Anyagszám: 12066300 / Régi anyagszám: 61040110SEE

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló, előltöltős mosogatógép
Modell	Speedplus
Mosogatórendszer	Friss víz, előltöltős
Mosogatási szintek száma	2
Előlap	nemesacél
Fedél	Nemesacél
Oldalfalak	Nemesacél
Alkalmazás	
Alkalmos éttermekben/bárokban történő használatra	•
Alkalmos hotelekben történő használatra	•
Alkalmos panzióban történő használatra	•
Alkalmos a közétkeztetésben történő használatra	•
Alkalmos az irodai és ügynökségi használatra	•
Alkalmos kisipari használatra	•
Alkalmos gyorséttermekben történő használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	390
Legrövidebb programidő percben	5
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	70
Tisztítási teljesítmény, tányér/óra	456
Tisztítási teljesítmény, kosár/óra	24
Lehetőség műanyag kosarak két szinten történő mosogatására	•
Élettartam mosogatási ciklusokban	28000
Vezérlés	
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programok [darabszám]	11
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Nyelvfüggetlen kezelés	•
Normál elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	8,50
Teljes teljesítményigény (kW)	8,90
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,90
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	3,00
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1
Meleg víz [darabszám]	1

## PFD 401 [WB SpeedPlus]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarakkal, hotelek, valamint gasztronómiai és catering vállalkozások számára.



EAN: 4002516577072 / Anyagszám: 12066300 / Régi anyagszám: 61040110SEE

Szükséges áramlási nyomás (bar)	0,40-10,00
Üritőszivattyú [DN]	22
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100
Integrált vízlágyító	•
Maximális vízkeménység (mmol/l)	10,70
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer
Vízfelhasználás öblítésenként (l)	8,00
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	170
Vízvezető tömlő hossza (cm)	150
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, magasság (mm)	820
Külső méret fedéllel, magasság (mm)	835
Külső méret, szélesség (mm)	598
Külső méret, mélység (mm)	598
Külső méret, bruttó magasság (mm)	920
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	670
Külső méret, bruttó mélység (mm)	740
Hasznos mosogatótér, magasság, (mm)	559
Hasznos mosogatótér, szélesség, (mm)	536
Hasznos mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	474
Hasznos mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	516
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	216
Szükséges fülkeszélesség (mm)	600
Nettó súly [kg]	75
Bruttó súly (kg)	85
Maximális padlóterhelés (N)	1200
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Hangteljesítményszint (LwA)	59,0
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,44
<b>Programok</b>	
Univerzális	•
Szuper rövid	•
Rövid	•
Higiénia	•
Hideg/Előöblítés	•
Poharak	•
Söröspoharak	•
Evőeszközök	•
Műanyagok	•
Energiatakarékos/Eco	•
Intenzív	•
Regenerálás	•
Kiszivattyúzás	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
2 db E 816 betét tányérokhoz	•
1 db felső kosár APFD 215	•
1 db APFD 220 alsó kosár betétekhez	•
2 db APFD 420 betét evőeszközökhöz	•
Állítható magasságú felső kosár	•
Kombinálható az APFD 210 üvegkosárral	•

PFD 401 [WB SpeedPlus]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarakkal, hotelek, valamint gasztronómiai és catering vállalkozások számára.



EAN: 4002516577072 / Anyagszám: 12066300 / Régi anyagszám: 61040110SEE

Felszereltség	
Száritás	nélkül
1 kombi adagolókészülék/ajtó a por alakú tisztítószeres és az öblítőszeres számára	•
Mosogatótér minőségi nemesacélból	•
Sótartály az ajtóban	•
Perfect GlassCare	•
Beállítható hőmérséklettartási idő	•
Módosítható utánöblítési hőmérséklet	•
Optikai interfész	•
Nagy hatékonyságú szűrőrendszer szűrőbetét-ellenőrzéssel	•
Bőséges tartozékkínálat (opció)	•
Csatlakozási lehetőségek	
Külső adagolómodul folyékony tisztítószerhez	•
Külső adagolómodul öblítőhöz	•
Szabv., jóváh.jel és jelölések	
CE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•
IPX1 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
EMC zavarcsökkentés	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•