

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarakkal, hotelek, valamint gasztronómiai és catering vállalkozások számára.



- Max. tisztítási teljesítmény\*: 456 tányér/óra illetve 24 #kosár/óra#
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus adagolás révén
- Flexibilis mosogatás töltetenként 2 drót- vagy műanyag kosárhoz
- Optimális program – a mosogatni valónak megfelelő megoldások
- Makulátlan eredmények a frissvízrendszerű mosogatórendszerrel

\* A beépítés helyi adottságaitól függően (bevezetett víz hőmérséklete / áramcsatlakozás) a megadott értékek változhatnak.

EAN: 4002516577089 / Anyagszám: 12066310 / Régi anyagszám: 61040187SEE

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló, előtöltős mosogatógép
Sorozat	MasterLine
Modell	Speedplus
Mosogatórendszer	Friss víz, előtöltős
Mosogatási szintek száma	2
Előlap	nemesacél
Fedél	Nemesacél
Oldalfalak	Nemesacél
Hátlap	Horganyzott
Alkalmazás	
Alkalmas éttermekben/bárokban történő használatra	•
Alkalmas hotelekben történő használatra	•
Alkalmas panzióban történő használatra	•
Alkalmas a közétkeztetésben történő használatra	•
Alkalmas az egyetemeken és iskolákban történő használatra	•
Alkalmas az irodai és ügynökségi használatra	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas gyorséttermekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	390
Legrövidebb programidő percben	5
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	70
Tisztítási teljesítmény, tányér/óra	456
Tisztítási teljesítmény, kosár/óra	24
Lehetőség műanyag kosarak két szinten történő mosogatására	•
Élettartam mosogatási ciklusokban	28000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Basic
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programok [darabszám]	11
Programfutas-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Nyelvfüggetlen kezelés	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	8,50
Teljes teljesítményigény (kW)	8,90
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,90
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	3,00
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarakkal, hotelek, valamint gasztronómiai és catering vállalkozások számára.



EAN: 4002516577089 / Anyagszám: 12066310 / Régi anyagszám: 61040187SEE

Biztosíték (A)	16
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	1
Meleg víz [darabszám]	1
Szükséges áramlási nyomás (bar)	0,40-10,00
Üritőszivattyú [DN]	22
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100
Integrált vízlágyító	•
Maximális vízkeménység (mmol/l)	10,70
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer
Vízfelhasználás öblítésenként (l)	8,00
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	170
Vízvezető tömlő hossza (cm)	150
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, magasság (mm)	820
Külső méret fedéllel, magasság (mm)	835
Külső méret, szélesség (mm)	598
Külső méret, mélység (mm)	598
Külső méret, bruttó magasság (mm)	920
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	670
Külső méret, bruttó mélység (mm)	740
Hasznos mosogatótér, magasság, (mm)	559
Hasznos mosogatótér, szélesség, (mm)	536
Hasznos mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	474
Hasznos mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	516
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	216
Szükséges fülkeszélesség (mm)	600
Nettó súly [kg]	75
Bruttó súly (kg)	85
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	1200
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Hangteljesítményszint (LwA)	59,0
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,44
<b>Programok</b>	
Univerzális	•
Szuper rövid	•
Rövid	•
Higiénia	•
Hideg/Előöblítés	•
Poharak	•
Söröspoharak	•
Evőeszközök	•
Műanyagok	•
Energiatakarékos/Eco	•
Intenzív	•
Regenerálás	•
Kiszivattyúzás	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
2 db E 816 betét tányérokhoz	•
1 db felső kosár APFD 215	•

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarakkal, hotelek, valamint gasztronómiai és catering vállalkozások számára.



EAN: 4002516577089 / Anyagszám: 12066310 / Régi anyagszám: 61040187SEE

1 db APFD 220 alsó kosár betétekhez	•
2 db APFD 420 betét evőeszközökhöz	•
Állítható magasságú felső kosár	•
Kombinálható az APFD 210 üvegkosárral	•
<b>Felszereltség</b>	
Száritás	nélkül
1 kombi adagolókészülék/ajtó a por alakú tisztítószeres és az öblítőszeres számára	•
Folyékony tisztítószerhez való adagolószivattyúval/ adagolómodullal	•
Beépített adagolószivattyú/adagolómodul folyékony tisztítószeresekhez folyadékszint-kijelzővel	•
Mosogatótér minőségi nemesacélból	•
Sótartály az ajtóban	•
Perfect GlassCare	•
Beállítható hőmérséklettartási idő	•
Módosítható utánöblítési hőmérséklet	•
Optikai interfész	•
Nagy hatékonyságú szűrőrendszer szűrőbetét-ellenőrzéssel	•
Bőséges tartozékkinálat (opció)	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Külső adagolómodul öblítőhöz	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•
IPX1 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	•
EMC zavarcsökkentés	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•