

PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarakkal, otthonokba, óvodákba, és bárhová, magas higiéniai elvárásokkal.



- Max. tisztítási teljesítmény*: 456 tányér/óra illetve 24 #kosár/óra#
- Különösen higiénikus eredmények – termikus fertőtlenítés
- Makulátlan eredmények a frissvízrendszerű mosogatórendszerrel
- Egyszerű és biztonságos kezelés az automatikus adagolás révén
- Kiváló kezelési kényelem M Touch Flex Full-Touch színes kijelzővel

* A beépítés helyi adottságaitól függően (bevezetett víz hőmérséklete / áramcsatlakozás) a megadott értékek változhatnak.

EAN: 4002516577256 / Anyagszám: 12066480 / Régi anyagszám: 61040787SEE

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló, előltöltős mosogatógép
Sorozat	MasterLine
Modell	Hygieneplus
Mosogatórendszer	Friss víz, előltöltős
Mosogatási szintek száma	2
Előlap	nemesacél
Fedél	Nemesacél
Oldalfalak	Nemesacél
Hátlap	Horganyzott
Alkalmazás	
Alkalmas idők otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas az óvodákban történő használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	390
Legrövidebb programidő percben	5
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	93
Tisztítási teljesítmény, tányér/óra	456
Tisztítási teljesítmény, kosár/óra	24
Lehetőség műanyag kosarak két szinten történő mosogatására	•
Élettartam mosogatási ciklusokban	28000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Flex
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programok [darabszám]	12
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Nyelvfüggetlen kezelés	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	8,50
Teljes teljesítményigény (kW)	8,90
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,90
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	3,00
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1
Meleg víz [darabszám]	1
Szükséges áramlási nyomás (bar)	0,40-10,00
Üritőszivattyú [DN]	22

PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarakkal, otthonokba, óvodákba, és bárhová, magas higiéniai elvárásokkal.



EAN: 4002516577256 / Anyagszám: 12066480 / Régi anyagszám: 61040787SEE

Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100
Integrált vízlágító	•
Maximális vízkeménység (mmol/l)	10,70
Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer
Vízfelhasználás öblítésenként (l)	8,00
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	170
Vízvezető tömlő hossza (cm)	150
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	820
Külső méret fedéllel, magasság (mm)	835
Külső méret, szélesség (mm)	598
Külső méret, mélység (mm)	598
Külső méret, bruttó magasság (mm)	920
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	670
Külső méret, bruttó mélység (mm)	740
Hasznos mosogatótér, magasság, (mm)	559
Hasznos mosogatótér, szélesség, (mm)	536
Hasznos mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	474
Hasznos mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	516
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	216
Szükséges fülkeszélesség (mm)	600
Nettó súly [kg]	79
Bruttó súly (kg)	89
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	1200
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Hangteljesítményszint (LwA)	57,0
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,44
Programok	
Univerzális	•
Szuper rövid	•
Rövid	•
Higiénia	•
Higiénia Plusz	•
Termikus fertőtlenítés (Vario TD)	•
Hideg/Előöblítés	•
Poharak	•
Evőeszközök	•
Műanyagok	•
Energiatakarékos/Eco	•
Intenzív	•
Regenerálás	•
Kiszivattyúzás	•
Kosárialakítás	
2 db E 816 betét tányérokhoz	•
1 db felső kosár APFD 215	•
1 db APFD 220 alsó kosár betétekhez	•
2 db APFD 420 betét evőeszközökhöz	•
Állítható magasságú felső kosár	•
Kombinálható az APFD 210 üvegkosárral	•

PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarakkal, otthonokba, óvodákba, és bárhová, magas higiéniai elvárásokkal.



EAN: 4002516577256 / Anyagszám: 12066480 / Régi anyagszám: 61040787SEE

Felszereltség	
Száritás	AutoOpen száritástámogatás
1 kombi adagolókészülék/ajtó a por alakú tisztítószeres és az öblítőszeres számára	•
Folyékony tisztítószerhez való adagolószivattyúval/ adagolómodullal	•
Beépített adagolószivattyú/adagolómodul folyékony tisztítószeresekhez folyadékszint-kijelzővel	•
Mosogatótér minőségi nemesacélból	•
Sótartály az ajtóban	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Vízköd-gőzkondenzátor	•
Ajtóreteszelés, kódvédelemmel	•
Beállítható hőmérséklettartási idő	•
Módosítható utánöblítési hőmérséklet	•
Optikai interfész	•
Nagy hatékonyságú szűrőrendszer szűrőbetét-ellenőrzéssel	•
Bőséges tartozékkinálat (opció)	•
Csatlakozási lehetőségek	
Külső adagolómodul öblítőhöz	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•
IPX1 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	•
EMC zavarcsökkentés	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•