

G 7223 SC Excellence  
Szabadonálló mosogatógép  
3D MultiFlex-fiókkal a maximális kényelem érdekében.



- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Minden eszköz maradéktalan szárítása – AutoOpen szárítás
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l-től az automatikus programban
- Rugalmas és stabil elhelyezés – MaxiComfort kosárialakítás
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose



EAN: 4002516582878 / Anyagszám: 12084590 / Régi anyagszám: 217223160E1

<b>Kivitel</b>	
60-as mosogatógép	•
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	230
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	43
<b>Eredményminőség</b>	
BrilliantGlassCare	•
<b>Kosárialakítás</b>	
Kosárialakítás	MaxiComfort
Szabvány-terítékszám	14
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Gyerekszár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	845
Fülkemagasság, maximum (mm)	880
Fülkemélység (mm)	600
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	845
Készülék mélysége (mm)	600
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	119,5
Nettó súly (kg)	56,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
<b>Elérhető kijelzőnyelvek</b>	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
1 csomag UltraTabs (20 darab)	•
Kupon 1 csomag UltraTabs-hoz (20 darab) vagy 9 csomag akciós áron	•