

G 7200 SCi

Beépíthető mosogatógép

3D MultiFlex-fiókkal a maximális kényelem érdekében.



- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Minden eszköz maradéktalan szárítása – AutoOpen szárítás
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l-től az automatikus programban
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose
- Rugalmas és biztos elhelyezés – ComfortPlus kosárialakítás



EAN: 4002516582885 / Anyagszám: 12084600 / Régi anyagszám: 217200560E1

Kivitel	
Integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
Design	
Panel színe	briliánsfehér
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
Kényelem	
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	230
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
Kímélő	•
Extra halk 40 dB(A)	•
Gép tisztítása	•
Mosogatási opciók	
IntenseZone	•

G 7200 SCi

Beépíthető mosogatógép

3D MultiFlex-fiókkal a maximális kényelem érdekében.



EAN: 4002516582885 / Anyagszám: 12084600 / Régi anyagszám: 217200560E1

Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	ComfortPlus
Szabvány-terítékszám	14
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Gyerekszár	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	570
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	570
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	47,2
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	3,0
Előlap max. súlya (kg)	10,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	10,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	20,0
Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Mellékelt tartozékok	
1 csomag UltraTabs (20 darab)	•
Kupon 1 csomag UltraTabs-hoz (20 darab) vagy 9 csomag akciós áron	•

G 7200 SCi

Beépíthető mosogatógép

3D MultiFlex-fiókkal a maximális kényelem érdekében.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)