

## G 7273 SCVi Excellence

Teljesen beépíthető mosogatógép

3D MultiFlex-fiókkal a maximális kényelem érdekében.



- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Minden eszköz maradéktalan szárítása – AutoOpen szárítás
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l-től az automatikus programban
- Rugalmas és stabil elhelyezés – MaxiComfort kosárialakítás
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose



EAN: 4002516583110 / Anyagszám: 12084630 / Régi anyagszám: 21727362OE1

<b>Kivitel</b>	
Teljesen integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
<b>Design</b>	
Panel színe	Nemesacél
Panel kivitele	teljesen integrált panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
<b>Kényelem</b>	
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	optikai és akusztikus
Kijelző nyelvének kiválasztása	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,54
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	54
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	230
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Mosogatóprogramok</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
PowerWash	•
Kímélő	•
Extra halk 40 dB(A)	•
Gép tisztítása	•
<b>Mosogatási opciók</b>	
IntenseZone	•

## G 7273 SCVi Excellence

Teljesen beépíthető mosogatógép

3D MultiFlex-fiókkal a maximális kényelem érdekében.



EAN: 4002516583110 / Anyagszám: 12084630 / Régi anyagszám: 21727362OE1

Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare pohártartó	4
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	MaxiComfort
Szabvány-terítékszám	14
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	550
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	48,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	4,0
Előlap max. súlya (kg)	10,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	8,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	16,0
<b>Elérhető kijelzőnyelvek</b>	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
1 csomag UltraTabs (20 darab)	•
Kupon 1 csomag UltraTabs-hoz (20 darab) vagy 9 csomag akciós áron	•

G 7273 SCVi Excellence

Teljesen beépíthető mosogatógép

3D MultiFlex-fiókkal a maximális kényelem érdekében.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)