

DGC 7845 HC Pro

Kompakt gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással

gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tűvel és HydroCleannel.



EAN: 4002516632443 / Anyagszám: 12100670 / Régi anyagszám: 23784528D

- Nagy érintőkijelző közlekedésérzékelővel – M Touch + MotionReact
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Kívül ropogós, belül szaftos – kombinált párolás
- Miele@home – Wi-Fi-hálózatba köthető készülék és Mix & Match
- Egyszerű tisztítás – HydroClean és nemesacél sütőtér

A+

| Kialakítás és design | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gőzsütő | • |
| VitroLine | • |
| Készülék színe | Obszidiánfekete |
| Élvezeti előnyök | |
| Gyors felfűtés | • |
| Előmelegítés | • |
| Külső gőztermelés | • |
| Klímaszenzor | • |
| Egyedileg beállítható páratartalom kombinált párolás esetén | • |
| Menüpárolás az ízek keveredése nélkül | • |
| Mix & Match | • |
| Húsmaghőmérő tű | kábel nélkül |
| Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával | • |
| Melegentartás | • |
| Crisp function | • |
| Üzem módok | |
| Felolvasztás | • |
| Automatikus programok | • |
| Országspecifikus automatikus programok | • |
| Kombinált párolás | • |
| Kombinált párolás hőlégkeverés pluszal | • |
| Kombinált párolás alsó-felső sütéssel | • |
| Kombinált párolás nagy grillel | • |
| Gőzpárolás | • |
| Szuvidálás | • |
| Felmelegítés | • |
| Gourmet sütés | • |
| Grill üzemmódok | • |
| Grill | • |
| Kis grill | • |
| Hőlégkeverés plusz | • |
| Intenzív sütés | • |
| Speciális sütemények | • |
| Alsó-felső sütés | • |
| Felső hő | • |
| Alsó sütés | • |
| Légkeveréses grill | • |
| Eco-hőlégkeverés | • |
| Eco-gőzpárolás | • |
| Tányérmelegítés | • |
| Speciális felhasználások | • |
| Kezelési kényelem | |
| Hálózatba csatlakozás a Miele@home segítségével | • |
| Kijelző | M Touch |
| MotionReact közlekedést érzékelő szenzor | • |
| MotionReact: a világítás bekapcsolása közlekedéskor | • |
| MotionReact: a kijelző bekapcsolása közlekedéskor | • |
| MotionReact: hangjelzés nyugtázása közlekedéskor | • |

DGC 7845 HC Pro

Kompakt gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással

gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tűvel és HydroCleannel.



EAN: 4002516632443 / Anyagszám: 12100670 / Régi anyagszám: 23784528D

| | |
|---------------------------------------------------------|------|
| MotionReact: bútorfrontok felismerése | • |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Súgó funkció | • |
| Motorosan felemelkedő kezelőpanel | • |
| Mennyiségtől független párolás | • |
| Gőzpárolás egyszerre akár három szinten | • |
| Automatikus menüpárolás | • |
| Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt | • |
| Polifónikus hangjelzések | • |
| Pontos idő kijelzése | • |
| Dátumkijelzés | • |
| Stopper | • |
| Az ételkészítési idő indításának beprogramozása | • |
| Az ételkészítési idő végének beprogramozása | • |
| Programozható ételkészítési idő | • |
| Tényleges hőmérséklet kijelzése | • |
| Várt hőmérséklet kijelzése | • |
| Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor | • |
| Javasolt hőmérséklet | • |
| Saját programok | • |
| Sabbat program | • |
| Egyéni beállítások | • |
| Hatékony és fenntarthatóság | |
| Energiahatékonysági osztály (A+++ – D) | A+ |
| Ápolási kényelem | |
| Strukturált felületű nemesacél párolótér | • |
| Lehajtható grillfűtőtest | • |
| Külső gőzfejlesztő | • |
| HydroClean | • |
| Ápolóprogramok | • |
| Áztatás ápolóprogram | • |
| Öblítés ápolóprogram | • |
| Sütőtérszáritási program | • |
| Gyorszár a tartórácshoz | • |
| Kivehető tartórács | • |
| Vízkömentesítés | • |
| CleanGlass-ajtó | • |
| Gőztechn./vízellátás | |
| DualSteam | • |
| Gőzfejlesztő teljesítménye (kW) | 3,30 |
| DirectWater plus | • |
| Lefolyószűrő | • |
| Biztonság | |
| Készülékűtő rendszer hűvös előlappal | • |
| Biztonsági kikapcsolás | • |
| Üzembehelyezési zár | • |
| Párolgató hűtőrendszer | • |
| Billentyűzár | • |

DGC 7845 HC Pro

Kompakt gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással
gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tűvel és HydroCleannel.



EAN: 4002516632443 / Anyagszám: 12100670 / Régi anyagszám: 23784528D

| Műszaki adatok | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sütőtér térfogata (l) | 47 |
| Behelyezési szintek száma | 3 |
| Behelyezési szintek jelölése | • |
| Ajtó nyitási iránya | alul |
| Sütőtér megvilágítása | BrilliantLight |
| Hőmérséklet sütő üzemmódban min. (°C) | 30 |
| Hőmérséklet sütő üzemmódban max. (°C) | 230 |
| Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C) | 40 |
| Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C) | 100 |
| Fülkeszélesség, min. (mm) | 560 |
| Fülkeszélesség, max. (mm) | 568 |
| Fülkemagasság, min. (mm) | 450 |
| Fülkemagasság, max. (mm) | 452 |
| Fülkemélység (mm) | 550 |
| Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé) | 595 x 456 x 569 |
| Készülék szélessége (mm) | 595 |
| Készülék magassága (mm) | 455,5 |
| Készülék mélysége (mm) | 568,5 |
| Súly (kg) | 40,1 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 3,40 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Biztosíték (A) | 16 |
| Fázisok száma | 1 |
| Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval | • |
| Elektromos kábel hossza (m) | 2 |
| Vízbevezető tömlő hossza (m) | 2,0 |
| Vízvezető tömlő hossza (m) | 3,0 |
| Világítóeszköz cseréje | Ügyfélszolgálat |
| Mellékelt tartozékok | |
| Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal | 1 |
| Sütőrács PerfectClean bevonattal | 1 |
| FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal (pár) | 1 |
| Kivehető tartórács (pár) | 1 |
| Perforált nemesacél gőzpároló edények | 2 |
| Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények | 1 |
| HydroClean tisztítószer | 1 |
| Vízkömentesítő tabletták | 2 |
| Elérhető kijelzőnyelvek | |

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7845 HC Pro

Kompakt gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással

gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tüllel és HydroCleannel.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings