

DGC 7845 HCX Pro

Fogantyú nélküli kompakt gőzsütő frissvíz- és lefolyócsatlakozással gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tüllel és HydroCleannel.



- Nagy érintőkijelző közzeledésérzékelővel – M Touch + MotionReact
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Kívül ropogós, belül szaftos – kombinált párolás
- Miele@home – Wi-Fi-hálózatba köthető készülék és Mix & Match
- Egyszerű tisztítás – HydroClean és nemesacél sütőtér

A+

EAN: 4002516632696 / Anyagszám: 12100700 / Régi anyagszám: 23784558D

| Kialakítás és design | |
|--|---------------|
| Gőzsütő | • |
| ArtLine | • |
| Fogantyú nélküli kivitel | • |
| Készülék színe | Briliánsfehér |
| Élvezeti előnyök | |
| Gyors felfűtés | • |
| Előmelegítés | • |
| Külső gőztermelés | • |
| Klímaszenzor | • |
| Egyedileg beállítható páratartalom kombinált párolás esetén | • |
| Menüpárolás az ízek keveredése nélkül | • |
| Mix & Match | • |
| Húsmaghőmérő tű | kábel nélkül |
| Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával | • |
| Melegentartás | • |
| Crisp function | • |
| Üzem módok | |
| Felolvasztás | • |
| Automatikus programok | • |
| Országspecifikus automatikus programok | • |
| Kombinált párolás | • |
| Kombinált párolás hőlégkeverés plusszal | • |
| Kombinált párolás alsó-felső sütéssel | • |
| Kombinált párolás nagy grillel | • |
| Gőzpárolás | • |
| Szuvidálás | • |
| Felmelegítés | • |
| Gourmet sütés | • |
| Grill üzemmódok | • |
| Grill | • |
| Kis grill | • |
| Hőlégkeverés plusz | • |
| Intenzív sütés | • |
| Speciális sütemények | • |
| Alsó-felső sütés | • |
| Felső hő | • |
| Alsó sütés | • |
| Légkeveréses grill | • |
| Eco-hőlégkeverés | • |
| Eco-gőzpárolás | • |
| Tányérmelegítés | • |
| Speciális felhasználások | • |
| Kezelési kényelem | |
| Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | • |
| Kijelző | M Touch |
| MotionReact közzeledést érzékelő szenzor | • |
| MotionReact: a világítás bekapcsolása közzeledéskor | • |
| MotionReact: a kijelző bekapcsolása közzeledéskor | • |

DGC 7845 HCX Pro

Fogantyú nélküli kompakt gőzsütő frissvíz- és lefolyócsatlakozással gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmag hőmérő tüllel és HydroCleannel.



EAN: 4002516632696 / Anyagszám: 12100700 / Régi anyagszám: 23784558D

| | |
|---|------|
| MotionReact: hangjelzés nyugtázása közeledéskor | • |
| MotionReact: bútorfrontok felismerése | • |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Súgó funkció | • |
| Motorosan felemelkedő kezelőpanel | • |
| Mennyiségtől független párolás | • |
| Gőzpárolás egyszerre akár három szinten | • |
| Automatikus menüpárolás | • |
| Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt | • |
| Polifónikus hangjelzések | • |
| Pontos idő kijelzése | • |
| Dátumkijelzés | • |
| Stopper | • |
| Az ételkészítési idő indításának beprogramozása | • |
| Az ételkészítési idő végének beprogramozása | • |
| Programozható ételkészítési idő | • |
| Tényleges hőmérséklet kijelzése | • |
| Várt hőmérséklet kijelzése | • |
| Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor | • |
| Javasolt hőmérséklet | • |
| Saját programok | • |
| Egyéni beállítások | • |
| Hatékony és fenntarthatóság | |
| Energiahatékonysági osztály (A+++ – D) | A+ |
| Ápolási kényelem | |
| Strukturált felületű nemesacél párolótér | • |
| Lehajtható grillfűtőtest | • |
| Külső gőzfejlesztő | • |
| HydroClean | • |
| Ápolóprogramok | • |
| Áztatás ápolóprogram | • |
| Öblítés ápolóprogram | • |
| Sütőtérszáritási program | • |
| Gyorszár a tartórácshoz | • |
| Kivehető tartórács | • |
| Vízkömentesítés | • |
| CleanGlass-ajtó | • |
| Gőztechn./vízellátás | |
| DualSteam | • |
| Gőzfejlesztő teljesítménye (kW) | 3,30 |
| DirectWater plus | • |
| Lefolyószűrő | • |
| Biztonság | |
| Készülékűtő rendszer hűvös előlappal | • |
| Biztonsági kikapcsolás | • |
| Üzembehelyezési zár | • |
| Párolgatós hűtőrendszer | • |
| Billentyűzár | • |

DGC 7845 HCX Pro

Fogantú nélküli kompakt gőzsütő frissvíz- és lefolyócsatlakozással gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmag hőmérő tüllel és HydroCleannel.



EAN: 4002516632696 / Anyagszám: 12100700 / Régi anyagszám: 23784558D


| Műszaki adatok | |
|--|-----------------|
| Sütőtér térfogata (l) | 47 |
| Behelyezési szintek száma | 3 |
| Behelyezési szintek jelölése | • |
| Ajtó nyitási iránya | alul |
| Sütőtér megvilágítása | BrilliantLight |
| Hőmérséklet sütő üzemmódban min. (°C) | 30 |
| Hőmérséklet sütő üzemmódban max. (°C) | 230 |
| Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C) | 40 |
| Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C) | 100 |
| Fülkeszélesség, min. (mm) | 560 |
| Fülkeszélesség, max. (mm) | 568 |
| Fülkemagasság, min. (mm) | 450 |
| Fülkemagasság, max. (mm) | 452 |
| Fülkemélység (mm) | 550 |
| Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé) | 595 x 456 x 569 |
| Készülék szélessége (mm) | 595 |
| Készülék magassága (mm) | 455,5 |
| Készülék mélysége (mm) | 568,5 |
| Súly (kg) | 40,2 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 3,40 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Biztosíték (A) | 16 |
| Fázisok száma | 1 |
| Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval | • |
| Elektromos kábel hossza (m) | 2 |
| Vízbevezető tömlő hossza (m) | 2,0 |
| Vízvezető tömlő hossza (m) | 3,0 |
| Világítóeszköz cseréje | Ügyfélszolgálat |
| Mellékelt tartozékok | |
| Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal | 1 |
| Sütőrács PerfectClean bevonattal | 1 |
| FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal (pár) | 1 |
| Kivehető tartórács (pár) | 1 |
| Perforált nemesacél gőzpároló edények | 2 |
| Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények | 1 |
| HydroClean tisztítószer | 1 |
| Vízkömentesítő tabletták | 2 |
| Elérhető kijelzőnyelvek | |

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7845 HCX Pro


Fogantyú nélküli kompakt gőzsütő frissvíz- és lefolyócsatlakozással gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tüllel és HydroCleannel.




DGC 6805, plumbed connection (installation drawing)




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings