

DGC 7860 HC Pro

gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tűvel és HydroCleannel.



- Nagy érintőkijelző közeledésérzékelővel – M Touch + MotionReact
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Kívül ropogós, belül szaftos – kombinált párolás
- Miele@home – Wi-Fi-hálózatba köthető készülék és Mix & Match
- Egyszerű tisztítás – HydroClean és nemesacél sütőtér



EAN: 4002516632399 / Cikkszám: 12100750 / Régi cikkszám: 23786029D

Kialakítás és design

Gőzsütő	•
Szín	Obszidiánfekete

Hatékony és fenntarthatóság

Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûes, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?][?]
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kialakítás és design

VitroLine	•
-----------	---

Élvezeti előnyök

Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Külső gőztermelés	•
Klímaszenzor	•
Egyedileg beállítható páratartalom kombinált párolás esetén	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Mix & Match	•
Húsmaghőmérő tű	kábel nélkül
Automatikus programok egyedi beállítási lehetőségekkel	•
Melegentartás	•
Crisp funkció	•

Üzemmódok

Hőlégkeverés plusz	•
Alsó-felső sütés	•
Gőzpárolás	•
Kombinált párolás	•
Kombinált párolás hőlégkeverés plusszal	•
Kombinált párolás alsó-felső sütéssel	•
Kombinált párolás nagy grillel	•
Szuvidálás	•
Intenzív sütés	•
Légkeveréses grill	•

DGC 7860 HC Pro

gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tüllel és HydroCleannel.



EAN: 4002516632399 / Cikkszám: 12100750 / Régi cikkszám: 23786029D

Grill	•
Kis grill	•
Felső hő	•
Alsó sütés	•
Speciális sütemények	•
Eco-hőlégkeverés	•
Eco-gőzpárolás	•
Felolvasztás	•
Gourmet sütés	•
Felmelegítés	•
Tányérmelegítés	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor	•
MotionReact: a világítás bekapcsolása közeledéskor	•
MotionReact: a kijelző bekapcsolása közeledéskor	•
MotionReact: hangjelzés nyugtázása közeledéskor	•
MotionReact: bútorfrontok felismerése	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Súgó funkció	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•
Mennyiségtől független párolás	•
Gőzpárolás egyszerre akár négy szinten	•
Automatikus menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Polifónikus hangjelzések	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Saját programok	•
Sabbat program	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+

DGC 7860 HC Pro

gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tüllel és HydroCleannel.

EAN: 4002516632399 / Cikkszám: 12100750 / Régi cikkszám:23786029D

Ápolási kényelem	
Strukturált felületű nemesacél párolótér	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
Külső gőzfejlesztő	•
HydroClean	•
Áztatás ápolóprogram	•
Öblítés ápolóprogram	•
Sütőtérszáritási program	•
Gyorszár a tartórácshoz	•
Kivehető tartórács	•
Vízkömentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
Gőztechn./vízellátás	
DualSteam	•
Gőzfejlesztő teljesítménye (kW)	3,30
Frissvíz-tartály térfogata (l)	1,4
Frissvíz-tartály a motorosan felemelkedő kezelőpanel mögött	•
Kondenzvíz-tartály a motorosan felemelkedő kezelőpanel mögött	•
Lefolyószűrő	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Párolgatós hűtőrendszer	•
Billentyűzár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	67
Behelyezési szintek száma	4
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 596 x 567
Behelyezési szintek jelölése	•
Ajtó nyitási iránya	alul
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight
Hőmérséklet sütő üzemmódban min. (°C)	30
Hőmérséklet sütő üzemmódban max. (°C)	230
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	596
Készülék mélysége (mm)	567
Súly (kg)	46,5
Teljes teljesítményigény (kW)	3,45
Feszültség (V)	230

DGC 7860 HC Pro

gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tüllel és HydroCleannel.




EAN: 4002516632399 / Cikkszám: 12100750 / Régi cikkszám: 23786029D


Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
HUBB 71 Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
HFC 71 FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal (pár)	1
Vezeték nélküli húsmaghőmérő tül	1
Kivehető tartórács (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	2
Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
HydroClean tisztítószer	1
Vízkömentesítő tabletták	2

DGC 7860 HC Pro


gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmag hőmérő tüvel és HydroCleannel.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings