

DGC 7865 HC Pro

Gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással

gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tűvel és HydroCleannel.



- Nagy érintőkijelző közzeledésérzékelővel – M Touch + MotionReact
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Kívül ropogós, belül szaftos – kombinált párolás
- Miele@home – Wi-Fi-hálózatba köthető készülék és Mix & Match
- Egyszerű tisztítás – HydroClean és nemesacél sütőtér



EAN: 4002516632825 / Cikkszám: 12100920 / Régi cikkszám23786529D

Kialakítás és design	
Szín	Obszidiánfekete
Gőzsütő	•
VitroLine	•
Élvezeti előnyök	
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Külső gőztermelés	•
Klímaszenzor	•
Egyedileg beállítható páratartalom kombinált párolás esetén	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Mix & Match	•
Húsmaghőmérő tű	kábel nélkül
Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával	•
Melegentartás	•
Crisp funkció	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Kombinált párolás	•
Kombinált párolás hőlégkeverés pluszsal	•
Kombinált párolás alsó-felső sütéssel	•
Kombinált párolás nagy grillel	•
Gőzpárolás	•
Szuvidálás	•
Felmelegítés	•
Gourmet sütés	•
Grill üzemmódok	•
Grill	•
Kis grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Speciális sütemények	•
Alsó-felső sütés	•
Felső hő	•
Alsó sütés	•
Légkeveréses grill	•
Eco-hőlégkeverés	•
Eco-gőzpárolás	•
Tányérmelegítés	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	M Touch
MotionReact közzeledést érzékelő szenzor	•
MotionReact: a világítás bekapcsolása közzeledéskor	•
MotionReact: a kijelző bekapcsolása közzeledéskor	•
MotionReact: hangjelzés nyugtázása közzeledéskor	•

DGC 7865 HC Pro

Gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással

gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tüllel és HydroCleannel.



EAN: 4002516632825 / Cikkszám: 12100920 / Régi cikkszám23786529D

MotionReact: bútorfrontok felismerése	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Súgó funkció	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•
Mennyiségtől független párolás	•
Gőzpárolás egyszerre akár négy szinten	•
Automatikus menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Polifónikus hangjelzések	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Saját programok	•
Sabbat program	•
Egyéni beállítások	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Ápolási kényelem	
Strukturált felületű nemesacél párolótér	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
Külső gőzfejlesztő	•
HydroClean	•
Ápolóprogramok	•
Áztatás ápolóprogram	•
Öblítés ápolóprogram	•
Sütőtérszáritási program	•
Gyorszár a tartórácshoz	•
Kivehető tartórács	•
Vízkömentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
Gőztechn./vízellátás	
DualSteam	•
Gőzfejlesztő teljesítménye (kW)	3,30
DirectWater plus	•
Lefolyószűrő	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Párolgató hűtőrendszer	•
Billentyűzár	•

DGC 7865 HC Pro

Gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással

gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tűvel és HydroCleannel.



EAN: 4002516632825 / Cikkszám: 12100920 / Régi cikkszám: 23786529D

Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	67
Behelyezési szintek száma	4
Behelyezési szintek jelölése	•
Ajtó nyitási iránya	alul
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight
Hőmérséklet sütő üzemmódban min. (°C)	30
Hőmérséklet sütő üzemmódban max. (°C)	230
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 596 x 567
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	596
Készülék mélysége (mm)	567
Súly (kg)	46,5
Teljes teljesítményigény (kW)	3,45
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2
Vízbevezető tömlő hossza (m)	2,0
Vízvezető tömlő hossza (m)	3,0
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
HUBB 71 Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
HFC 71 FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal (pár)	1
Vezeték nélküli húsmaghőmérő tű	1
Kivehető tartórács (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	2
Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
HydroClean tisztítószer	1
Vízkőmentesítő tabletták	2
Elérhető kijelzőnyelvek	


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


DGC 7865 HC Pro

Gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással


gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tűvel és HydroCleannel.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings