

H 7145 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

elegáns fekete design automatikus programokkal és kombinált üzemmódokkal.



- Szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor S
- Könnyű tisztítás – PerfectClean sütőtér strukturált felülettel
- Egyenletes és gyorsabb eredmények – Quick & Gentle
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home
- Csak egy gombnyomás a célig – Gyors MH és Popcorn-gomb

EAN: 4002516611530 / Anyagszám: 12102240 / Régi anyagszám: 22714526D

Kialakítás	
Készülék színe	Obszidiánfekete
Kialakítás és design	
Beépíthető sütők mikrohullámú üzemmóddal	•
BlackLine	•
Évezeti előnyök	
Quick & Gentle	•
Gyors felfűtés	•
Melegentartás	•
Üzemmódok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Sütőautomatika	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Mikrohullámú sütő	•
Mikrohullámú sütő sütőautomatikával	•
Mikrohullámú sütő grillel	•
Mikrohullámú sütő hőlégkeverés plusz funkcióval	•
Mikrohullámú sütő légkeveréses grillel	•
Légkeveréses grill	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn funkció	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Javasolt mikrohullámú teljesítmény	•
Gyors mikrohullám	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Automatikus maradék hő-hasznosítás	•
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20

H 7145 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

elegáns fekete design automatikus programokkal és kombinált üzemmódokkal.



EAN: 4002516611530 / Anyagszám: 12102240 / Régi anyagszám: 22714526D

Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Nemesacél párolótér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülékkihűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	43
Behelyezési szintek száma	3
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	3
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	3
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Hőmérsékletek (°C)	30–225
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	225
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	456
Készülék mélysége (mm)	568
Súly (kg)	36,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,70
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2,00
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
Üvegtál	1

H 7145 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

elegáns fekete design automatikus programokkal és kombinált üzemmódokkal.



EAN: 4002516611530 / Anyagszám: 12102240 / Régi anyagszám: 22714526D

Elérhető kijelzőnyelvek


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7145 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő


elegáns fekete design automatikus programokkal és kombinált üzemmódokkal.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing



H7x40BM/BMX, installation drawings, GB, AUS



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B,
H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings