

DGC 7351

Gőzsütő

elegáns fekete kivitelben, hálózattal, LED-világítással és TasteControllal.



- Nagy szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Kiváló eredmények – MonoSteam gőztechnológia
- Különösen laza tészta és ropogós kéreg – Klímavezérlés
- Az ételek garantáltan nem égnek le – TasteControl
- Könnyű tisztítás – PerfectClean felszereltség

A⁺

EAN: 4002516599159 / Anyagszám: 12103660 / Régi anyagszám: 22735122D

Kialakítás	
Készülék színe	Obszidiánfekete
Kialakítás és design	
Gőzsütő	•
BlackLine	•
Élvezeti előnyök	
TasteControl	•
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Külső gőztermelés	•
Crisp funkció	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Sütőautomatika	•
Gőzpárolás	•
Grill üzemmódok	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Klímavezérlés	•
Klímavezérlés hőlégkeverés plusz használatával	•
Klímavezérlés alsó-felső sütéssel	•
Klímavezérlés intenzív sütéssel	•
Klímavezérlés sütőautomatikával	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó sütés	•
Légkeveréses grill	•
Eco-hőlégkeverés	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Programozható idejű gőzlöketek	•
Mennyiségtől független párolás	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Saját programok	•

DGC 7351

Gőzsütő

elegáns fekete kivitelben, hálózattal, LED-világítással és TasteControllal.



EAN: 4002516599159 / Anyagszám: 12103660 / Régi anyagszám: 22735122D

Egyéni beállítások	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Automatikus maradékhő-hasznosítás	•
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Zománcozott sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	•
Külső gőzfejlesztő	•
Alsó fűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez	•
Ápolóprogramok	•
Áztatás ápolóprogram	•
Sütőtérszárítási program	•
Kivehető tartórács	•
Vizkómentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
Gőztechn./vízellátás	
MonoSteam	•
Gőzfejlesztő teljesítménye (kW)	2,20
Frissvíz-tartály térfogata (l)	1,0
Szívócső a víz felvételéhez	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Billentyűzár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Behelyezési szintek jelölése	•
Ajtó nyitási iránya	alul
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Hőmérséklet sütő üzemmódban min. (°C)	30
Hőmérséklet sütő üzemmódban max. (°C)	250
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	70
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 596 x 568
Készülék szélessége (mm)	595

DGC 7351

Gőzsütő

elegáns fekete kivitelben, hálózattal, LED-világítással és TasteControllal.



EAN: 4002516599159 / Anyagszám: 12103660 / Régi anyagszám: 22735122D

Készülék magassága (mm)	596
Készülék mélysége (mm)	568
Súly (kg)	42,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
HBB 71 Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
HUBB 71 Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
HFC 71 FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal (pár)	1
Kivehető tartórács PerfectClean bevonattal (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	1
Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
Vízkömentesítő tabletták	2
Elérhető kijelzőnyelvek	

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


DGC 7351

Gőzsütő

elegáns fekete kivitelben, hálózattal, LED-világítással és TasteControlal.




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings