

CM 5315 Active

Szabadon álló kávéfőző

OneTouch for Two funkcióval, hogy tökéletes legyen a kávézás élménye.



- Egyidejű elkészítés egy gombnyomásra – OneTouch for Two
- Tökéletes élmény és intenzív kávéaroma – AromaticSystem
- Krémös tejhab a sokszínű kávéspecialitásokhoz
- Kényelmesen tisztítható és karbantartható – tisztítási programok
- Kényelmes vendéglátás: nagy mennyiségekhez – kanna funkció

EAN: 4002516599258 / Anyagszám: 12134670 / Régi anyagszám: 29531510A

Kialakítás és design	
Szabadon álló kávéfőző szemeskávé rendszerrel	•
Szín	Grafit szürke
Élvezeti előnyök	
AromaticSystem	•
OneTouch funkció	•
OneTouch for Two funkció	•
Aromakímélő golyós őrlemű	•
Beállítható őrlési fokozat	•
További kávéfajták őrölt formában lehetségesek	•
Programozható őrlési mennyiség	•
Programozható vízmennyiség	•
Programozható víz hőmérséklet	•
Programozható tej mennyiség	•
Programozható tejhab mennyiség	•
Programozható előforrázás	•
Kezelési kényelem	
Kijelző	DirectSensor
Multilingua	•
Szemeskávéfajták száma	1
Szemeskávé-tartályok száma	1
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, A (g)	200
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége összesen (g)	200
Víz tartály befogadóképessége (l)	1,3
Cseppfogó tálca befogadóképessége (l)	0,8
Könnyen hozzáférhető ellátótartály	•
Programozható készenléti idő	•
Egyéni beállítások	•
Ital specialitások	
Választható italmennyiségek (ml)	20-300
Ristretto, szimpla	•
Ristretto, dupla	•
Espresso, szimpla	•
Espresso, dupla	•
Kávé, szimpla	•
Kávé, dupla	•
Hosszú kávé, szimpla	•
Hosszú kávé, dupla	•
Cappuccino, szimpla	•
Cappuccino, dupla	•
Latte Macchiato, szimpla	•
Latte Macchiato, dupla	•
Forró tej, szimpla	•
Forró tej, dupla	•
Tejhab, szimpla	•
Tejhab, dupla	•
Caffè Latte, szimpla	•
Caffè Latte, dupla	•
Kávéskanna	•

CM 5315 Active

Szabadon álló kávéfőző

OneTouch for Two funkcióval, hogy tökéletes legyen a kávézás élménye.



EAN: 4002516599258 / Anyagszám: 12134670 / Régi anyagszám: 29531510A

Hatékonyság és fenntarthatóság

Bekapcsolható energiatakarékos Eco-üzemmód

•

Ápolási kényelem

Manuális vízkőmentesítés

•

Automatikus tejszöveték-öblítés a víztartályból

•

Kényelmes tisztítóprogramok

•

Automatikus öblítő funkció

•

ComfortClean

•

Kivehető tejszöveték

•

Kivehető főzőmű

•

Beállítható vízkeménység

•

Biztonság

Üzembehelyezési zár

•

Műszaki adatok

Állítható magasságú italkifolyó (cm)

13,5

Állítható magasságú italkifolyó (cm)

8,0

Készülék szélessége (mm)

241

Készülék magassága (mm)

360

Készülék mélysége (mm)

460

Teljes teljesítményigény (kW)

1,45

Feszültség (V)

220-240

Biztosíték (A)

10

Fázisok száma

1

Elektromos kábel hossza (m)

1,2

Mellékelt tartozékok

Kupon CJ 1 kávéskannához

•

Vízkőmentesítő tabletták

•

Tisztítótabletták

•

Rövid használati útmutató a készülék hátoldalán

•

Rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,