

## H 2465 BP ACTIVE

### Sütő

– modern design, hálózatra kapcsolás és pirolízis kedvező bevezető áron.



- Szöveges kijelző vezérlőgombokkal – EasyControl Plus
- Minimális tisztítási ráfordítás – pirolízis-felszereltség
- Wi-Fi-hálózatra köthető készülék – Miele@home
- Egyszerűen a tökéletes eredményért – Automatikus programok
- Mindenhez, aminek ropogósra kell sülnie – AirFry

A+

EAN: 4002516621980 / Anyagszám: 12144190 / Régi anyagszám: 22246505D

Kialakítás	
Készülék színe	Obsidianschwarz/Edelstahl-Look
Kialakítás és design	
Beépíthető sütő	•
Élvezeti előnyök	
Gyors felfűtés	•
Üzem módok	
AirFry	•
Automatikus programok	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill üzemmódok	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Alsó-felső sütés	•
Légkeveréses grill	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	EasyControl Plus
MultiLingua	•
Pontos idő kijelzése	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Pirolitikus tisztítás	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Ajtóreteszelés pirolízis-üzemmódban	•

## H 2465 BP ACTIVE

### Sütő

– modern design, hálózatra kapcsolás és pirolízis kedvező bevezető áron.



EAN: 4002516621980 / Anyagszám: 12144190 / Régi anyagszám: 22246505D

<b>Műszaki adatok</b>	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	5
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	5
Behelyezési szintek jelölése	•
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot
Hőmérsékletek (°C)	30–300
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	300
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	596
Készülék mélysége (mm)	568
Súly (kg)	47,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	1,50
Világítóeszköz cseréje	Ügyfél
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Univerzális tepszi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács	1
Kivehető tartórács (pár)	1

## H 2465 BP ACTIVE

### Sütő

– modern design, hálózatra kapcsolás és pirolízis kedvező bevezető áron.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, installation drawings