

WSF664 WCS TDos&8kg

W1 előltöltős mosógép:

TwinDos és 1600 ford/perc a maximális mosási teljesítményért.



- TwinDos®
- Maximális centrifugálási teljesítmény – 1600 ford./perc
- Az Elővasalás extra csökkenti a ráncokat és az idő és munka 50%-át megtakarítja#
- Miele@home – okos hálózat, a még több lehetőségért*
- Exkluzív CapDosing-kínálat különböző textíliákhoz és foltokhoz

* A Miele & Cie. KG kiegészítő digitális szolgáltatása. Minden okos alkalmazást a Miele@home rendszer tesz lehetővé. Modelltől és országtól függően változhat a rendelkezésre álló funkciók köre.



EAN: 4002516620426 / Anyagszám: 12146240 / Régi anyagszám: 11SF6641EU1

Kialakítás	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
Kivitel	
Termékmárka	W1 White Edition
Előltöltős	•
Centrifugálás	
Max. centrifugálási fordulatszám	1600
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül“ funkció	•
Design	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Obszidiánfekete fehér gyűrűvel
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér
Panel kivitele	5°-ban döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	DirectSensor, fehér, 7-szegm.
Tisztítási teljesítmény	
TwinDos automatikus mosószer-adagolás	•
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
Textilkímélés	
Textilkímélő dob	•
Ruhátóllet (kg)	8,0
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
AutoClean mosószeradagoló fiók	•
AddLoad	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemciklusonként a mosási ciklusban (kWh)	47
Súlyozott vízfelhasználás üzemciklusonként (l)	47
Centrifugálás-hatékonysági osztály	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW)	69
Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál	219
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,40
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	0,80
„Hideg“ és „20 °C“ alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Víz mennyiség-számláló	•

WSF664 WCS TDos&8kg

W1 előltöltős mosógép:

TwinDos és 1600 ford/perc a maximális mosási teljesítményért.



EAN: 4002516620426 / Anyagszám: 12146240 / Régi anyagszám: 11SF6641EU1

Habszabályozás	•
ProfiEco motor	•
Mosóprogramok	
Pamut	•
Pamut előmosással	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingek/blúzok	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Impregnálás	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
Mosási extrák	
Rövid	•
Elővasalás gőzzel	•
Hangjelzés	•
Minőség	
Szürkeöntvény ellensúlyok	•
Biztonság	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
Műszaki adatok	
Méreték (mm) (szélesség)	596
Méreték (mm) (magasság)	850
Méreték (mm) (mélység)	643
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1077
Súly (kg)	93
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2
Mellékelt tartozékok	
3 kapszula	•
UltraPhase 1+2	•
Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez	•

WSF664 WCS TDos&8kg

W1 előltöltős mosógép:

TwinDos és 1600 ford/perc a maximális mosási teljesítményért.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm