

TCA230WP Active

T1 hőszivattyús szárítógép:

7 kg | EasyControl | EcoDry technológia | FragranceDos | PerfectDry



EAN: 4002516616238 / Cikkszám: 12146270 / Régi cikkszám: 12CA2302EU1

- EcoDry – hatékony teljesítmény a szárítógép teljes élettartama alatt\*
- A FragranceDos segítségével ruhái a szárítás után friss illatúak lesznek\*\*
- PerfectDry: a textil soha nem lesz túl nedves vagy túl száraz
- A maximális kondenzációs hatékonyság megkíméli a bútorokat és helyiségeket
- Egyszerű kezelés az érintőgombokkal – EasyControl

\* EP 2 455 537 szabadalom

\*\* EP 2 431 516 szabadalom



<b>Kialakítás</b>	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	balra
<b>Kivitel</b>	
Termékmárka	T1 Chrome Edition
Hőszivattyús szárítógépek	•
<b>Design</b>	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Fehér
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér
Panel kivitele	döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	EasyControl, sárga
<b>Szárítási eredmény</b>	
Pontos szárítás, PerfectDry	•
FragranceDos illatosítórendszer	•
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
<b>Textilkímélés</b>	
Textilkímélő dob	•
Ruhátóllet (kg)	7,0
<b>Kezelési kényelem</b>	
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	Nem
Dobmegvilágítás	LED
Kondenzvíz tartály	•
Beépített kondenzvíz-elvezetés	•
AddLoad	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
Éves áramfogyasztás (kWh)	208
Alaprogram futásideje percben	155
Pamut program zajszintje teljes töltöttség mellett (dB(A) re1pW)	66
Kondenzációs hatékonysági osztály	A
Áramfogyasztás Pamut szekrényszáraz standard programban teljes töltöttség mellett (kWh)	1,70
EcoDry technológia	•
Karbantartásmentes hőcserélő	•
<b>Szárítóprogramok</b>	
Pamut	•
Pamut nyíl	•
Könnyen kezelhető	•
Kímélő	•
Ingek/blúzok	•

TCA230WP Active

T1 hőszivattyús szárítógép:

7 kg | EasyControl | EcoDry technológia | FragranceDos | PerfectDry



EAN: 4002516616238 / Cikkszám: 12146270 / Régi cikkszám12CA2302EU1

Gyapjú fellazítás	•
Expressz program	•
Farmer	•
Impregnálás	•
Elővasalás	•
Ágyneműk	•
Meleg levegő/DryFresh	•
<b>Szárítási extrák</b>	
Gyűrődésvédelem	•
Kímélő plusz	•
<b>Minőség</b>	
Kímélő bordázat	•
<b>Biztonság</b>	
PIN-kód	•
„Tartály ürítése“ kijelzés	•
„Szűrő tisztítása“ kijelzése	•
Optikai interfész	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Méret (mm) (szélesség)	596
Méret (mm) (magasság)	850
Méret (mm) (mélység)	640
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054
Súly (kg)	56
Teljes teljesítményigény (kW)	1,10
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
Hermetikusan zárt	•
Hűtőközeg fajtája	R290
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,11
Hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja (CO <sub>2e</sub> )	3
Készülék globális felmelegedési potenciálja (CO <sub>2e</sub> )	0,33
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Illatpatron	•
Kupon egy második illatpatronhoz	•

TCA230WP Active

T1 hőszivattyús szárítógép:


7 kg | EasyControl | EcoDry technológia | FragranceDos | PerfectDry



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm