


KM 7878-1 FL Diamond

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

teljes felületű indukció és DiamondFinish a főzés sokáig tartó öröméért



- Ellenállóra tervezve – DiamondFinish
- Intelligens edényfelismerés – akár hat főzőedény
- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – Smart Select White ??
- Kommunikáció a páraelszívóval – Con@ctivity automatikus funkció ??
- Keret nélkül, síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez


EAN: 4002516639251 / Cikkszám: 12158540 / Régi cikkszám26787873D

Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
Tűzhelytől független	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Síkba építhető kivitel	•
Karcálló felület	DiamondFinish
Üvegkerámia színe	Grafitfekete
Ráültethető kivitel	•
DiamondFinish	•
Főzőzóna-felszerelés	
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	6
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	szabadon választható
Típus	Teljes felület
Méretetek (mm)	740x380
Max. Booster teljesítmény (W)	3300
Max. teljesítmény (W)	2600
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3650
Kezelési kényelem	
Miele@home	•
Érintógombos kezelés	SmartSelect
Con@ctivity automatikus funkció	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
Kijelző színe	Fehér
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Stop&Go funkció	•
Memória funkció	•
Lekapcsoló automatika	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Intelligens edényfelismerés	•
Pozicionálási segéd	•
Törlésvédelem	•
Stopper	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódbba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódbba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódbba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•

KM 7878-1 FL Diamond

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

teljes felületű indukció és DiamondFinish a főzés sokáig tartó öröméért




EAN: 4002516639251 / Cikkszám: 12158540 / Régi cikkszám: 26787873D

Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradék hő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (ma x sz x mé)	51 x 800 x 520
Méret (mm) (szélesség)	800
Méret (mm) (magasság)	51
Méret (mm) (mélység)	520
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	780
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	780
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	19
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	804
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	11,00
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen


KM 7878-1 FL Diamond

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

teljes felületű indukció és DiamondFinish a főzés sokáig tartó öröméért



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – onset installation (installation drawings)



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – flush (installation drawings)