

Easy Dryer 1900 Extreme  
 Professzionális szárítószekrény  
 a különösen kíméletes szárításhoz rugalmas idővezérléssel.



- Maximális töltetmennyiség 6 kg
- Kimagasló hatékonyság – Legkülönbézetőbb cikkek egyidejű szárítása
- Nagyfokú kihasználtság – szárítanivalók folyamatos betöltése
- A lehető legkíméletesebb megoldás – mozdulatlan szárítás
- Végtelen szárítási lehetőség – sokrétű felszereltség

EAN: 7330095911510 / Anyagszám: 12173370 / Régi anyagszám: 52190001EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló készülék
Sorozat	Professional
Előlap	Fehér
Panel színe	Fehér
Betöltési mennyiség kg-ban	6
Maximális betöltési kapacitás	Két védőruházat
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
Csatlakozás az elszívó vezetékhez, átmérő mm-ben	100
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállásokon való használatra	•
Alkalmas textiltisztításra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Alkalmas háztartásban való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülési-üdüléscélparkokban való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párolgatókapacitás (g/perc)	25
Energiafogyasztás 1 liter elpárolgott víz esetében (kWh)	2,68
Legrövidebb programidő pamut esetén percben	105
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Forgókapcsoló
Programvezérlés	idővezérelt
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	2,00
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Biztosíték (A)	10
Szállítás dugasszal	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1900
Külső méret, nettó szélesség (mm)	595
Külső méret, nettó mélység (mm)	610
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1960,00

Easy Dryer 1900 Extreme  
Professzionális szárítószekrény  
a különösen kíméletes szárításhoz rugalmas idővezérléssel.



EAN: 7330095911510 / Anyagszám: 12173370 / Régi anyagszám: 52190001EU

Külső méret, bruttó szélesség (mm)	650,00
Külső méret, bruttó mélység (mm)	670,00
Nettó súly (kg)	60,00
Bruttó súly (kg)	65,00
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	55 dB(A) re 20 µPa
<b>Felszereltség</b>	
Kímélő szárítás	•
Dupla ruhaakasztó [darabszám]	6
Kesztyűtartó [darabszám]	2
Felhajtható vállfacsúszka [darabszám]	2
Ruhafogas-tartó [darabszám]	1
<b>Kapacitások</b>	
Készenléti ruházatok [darabszám]	2
Készenléti kabátok [darabszám]	2
Dzsekik [darabszám]	2
Parka [darabszám]	2
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
MSZ EN 60335-2-43	•