

Easy Dryer 1900 Extreme
Professzionális szárítószekrény
a különösen kíméletes szárításhoz rugalmas idővezérléssel.



- Maximális töltetmennyiség 6 kg
- Kimagasló hatékonyság – legkülönbézetűbb cikkek egyidejű szárítása
- Nagyfokú kihasználtság – szárítanivalók folyamatos betöltése
- A lehető legkíméletesebb megoldás – mozdulatlan szárítás
- Végtelen szárítási lehetőség – sokrétű felszereltség

EAN: 7330095911510 / Cikkszám: 12173370 / Régi cikkszám: 52190001EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló készülék
Sorozat	Professional
Előlap	Fehér
Panel színe	Fehér
Betöltési mennyiség kg-ban	6
Maximális betöltési kapacitás	Két védőruházat
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	jobb
Változtatható nyitási irány	•
Csatlakozás az elszívó vezetékhez, átmérő mm-ben	100
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállásokon való használatra	•
Alkalmas textiltisztításra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmas háztartásban való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülési-üdülésiintézményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párolgatási kapacitás (g/perc)	25
Energiafogyasztás 1 liter elpárolgott víz esetében (kWh)	2,68
Legrövidebb programidő pamut esetén percben	105
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Forgókapcsoló
Programvezérlés	idővezérelt
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	2,00
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Biztosíték (A)	10
Szállítás dugasszal	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1900
Külső méret, nettó szélesség (mm)	595
Külső méret, nettó mélység (mm)	610
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1960,00

Easy Dryer 1900 Extreme
Professzionális szárítoszekrény
a különösen kíméletes szárításhoz rugalmas idővezérléssel.



EAN: 7330095911510 / Cikkszám: 12173370 / Régi cikkszám: 52190001EU

Külső méret, bruttó szélesség (mm)	650,00
Külső méret, bruttó mélység (mm)	670,00
PDC ajtószélesség	549
Belső tér mélysége PDC	557
Belső tér szélessége PDC	593
Nettó súly (kg)	60,00
Bruttó súly (kg)	65,00
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	55 dB(A) re 20 µPa
Felszereltség	
Kímélő szárítás	•
Dupla ruhaakasztó [darabszám]	6
Kesztyűtartó [darabszám]	2
Felhajtható vállfacsúszka [darabszám]	2
A vállfacsúszkák közötti magasság	516
Ruhafogas-tartó [darabszám]	1
Kapacitások	
Készenléti ruházatok [darabszám]	2
Készenléti kabátok [darabszám]	2
Dzsekik [darabszám]	2
Parka [darabszám]	2
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
MSZ EN 60335-2-43	•