

## PDR 918 HP [EL APDR 902]

Profi hőszivattyús szárítógép nagy teljesítményű APDR 902 hőszivattyúval minimális energiafogyasztással, költséges levegőelvezetés kialakítása nélkül.



EAN: 4002516620532 / Anyagszám: 12173520 / Régi anyagszám: 52918008EU

- Dobtérfogat: 325.00 l, töltetmennyiség: 13.0 kg–18.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Auto. hőcserélő-szabályozás a StreamClean-eljárásnak köszönhetően
- 60%-kal kevesebb energiafogyasztás, mint a levegőkivezetéses szárítógépnél\*
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal
- Az ábra a szárítót a külön megr. hőszivattyú modulal ábrázolja

\* A hőszivattyús szárítók akár 60%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az elektromos fűtésű levegőkivezetéses szárítógépek.

| Kialakítás és kivitel   |                        |
|---|------------------------|
| Kialakítás  | Előltöltős             |
| Sorozat   | Performance Plus       |
| Előlap  | Vasszürke              |
| Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál                                   | 13,0                   |
| Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál                                   | 18,0                   |
| Dobtérfogat (l)   | 325,00                 |
| Szárítórendszer   | Hőszivattyú            |
| Ajtónyílás [Ø] (mm)   | 520                    |
| Ajtónyitási szög (fok)  | 180                    |
| Ajtó nyitási iránya   | balra                  |
| Változtatható nyitási irány   | •                      |
| Textilkímélő dob nemesacélból   | Igen                   |
| Alkalmazás  |                        |
| Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra                   | •                      |
| Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra       | •                      |
| Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra                       | •                      |
| Alkalmas mosodákban történő használatra                                 | •                      |
| Alkalmas társasházakban és szállókban való használatra                  | •                      |
| Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra                             | •                      |
| Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz                                   | •                      |
| Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára                       | •                      |
| Alkalmas ménesek és lovardák számára                                    | •                      |
| Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra          | •                      |
| Alkalmas kórházi használatra  | •                      |
| Alkalmas sportegyesületek általi használatra                            | •                      |
| Alkalmas szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra        | •                      |
| Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra            | •                      |
| Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra                         | •                      |
| Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra              | •                      |
| Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra | •                      |
| Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra            | •                      |
| Teljesítményadatok  |                        |
| Maximális párolgatókapacitás (l/óra)                                    | 12,00                  |
| Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)                                     | 0,21                   |
| Programidő (perc)   | 38                     |
| Élettartam szárítási ciklusokban  | 40000                  |
| Vezérlés  |                        |
| Vezérlés típusa   | M Touch Pro            |
| Programozhatóság  | Programozható          |
| Programvezérlés   | maradék nedv. vezérlés |
| Max. indításkésleltetés (óra)   | 24                     |
| A hátralévő idő kijelzése   | •                      |
| Programfutás-kijelző  | •                      |
| Beállítható kijelzőnyelvek  | •                      |

## PDR 918 HP [EL APDR 902]

Profi hőszivattyús szárítógép nagy teljesítményű APDR 902 hőszivattyúval minimális energiafogyasztással, költséges levegőelvezetés kialakítása nélkül.



EAN: 4002516620532 / Anyagszám: 12173520 / Régi anyagszám: 52918008EU

| <b>Standard elektromos csatlakozás</b>                        |                               |
|---|-------------------------------|
| Fűtési mód  | Hőszivattyú<br>CleanStreammel |
| Elektromos csatlakozás  | 3N AC 400V 50HZ               |
| Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)                          | 0,00                          |
| Fűtési teljesítmény, hőszivattyú (kW)                         | 16,00                         |
| Teljes teljesítményigény (kW)                                 | 6,00                          |
| Biztosíték (A)  | 16                            |
| <b>A szárítógép mérete és súlya</b>                           |                               |
| Külső méret, nettó magasság (mm)                              | 1400                          |
| Külső méret, nettó szélesség (mm)                             | 906                           |
| Külső méret, nettó mélység (mm)                               | 1035                          |
| Külső méret, bruttó magasság (mm)                             | 1526                          |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm)                            | 1090                          |
| Külső méret, bruttó mélység (mm)                              | 1125                          |
| Nettó súly (kg)   | 169,5                         |
| Bruttó súly (kg)  | 183                           |
| Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )                   | 1928                          |
| <b>Hőszivattyú modul méret/tömeg</b>                          |                               |
| Külső méret, nettó magasság (mm)                              | 1370                          |
| Külső méret, nettó szélesség (mm)                             | 906                           |
| Külső méret, nettó mélység (mm)                               | 426                           |
| Nettó súly (kg)   | 159,5                         |
| <b>Kibocsátási értékek</b>                                    |                               |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen                     | 53 dB(A) re 20 µPa            |
| Hőátadás a környezetbe (MJ/h)                                 | 4,50                          |
| <b>Felszereltség</b>  |                               |
| StreamClean (hőcserélő-tisztítás)                             | •                             |
| A dob forgásirányának intelligens megfordítása                | •                             |
| Tengelyirányú légvezetés                                      | •                             |
| Nagyfelületű szálszűrő  | •                             |
| PerfectDry  | •                             |
| Softlift-bordák   | •                             |
| Kommunikációs rekesz  | •                             |
| Vészleállító  | •                             |
| Készüléktől független tartozékok                              | •                             |
| <b>Hatékony és fenntarthatóság</b>                            |                               |
| Hűtőközeg   | R450a                         |
| Hűtőközeg potenciális üvegházhatása (kg CO <sub>2</sub> e)    | 605                           |
| Készülék potenciális üvegházhatása (kg CO <sub>2</sub> e)     | 2299                          |
| <b>Csatlakozási lehetőségek</b>                               |                               |
| Fizetőrendszer (opció)  | •                             |
| Optikai interfész a szerviz számára                           | •                             |
| Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció) | •                             |
| Szárítógép Wi-Fi  | •                             |
| Connector Box   | •                             |
| LAN-modul (opció)   | •                             |
| <b>Kapacitások</b>  |                               |
| Légzőmaszkok [darabszám]                                      | 12                            |
| Bevetési ruházatok [darabszám]                                | 2                             |

## PDR 918 HP [EL APDR 902]

Profi hőszivattyús szárítógép nagy teljesítményű APDR 902 hőszivattyúval minimális energiafogyasztással, költséges levegőelvezetés kialakítása nélkül.



EAN: 4002516620532 / Anyagszám: 12173520 / Régi anyagszám: 52918008EU

|   |     |
|---|-----|
| Bevetési kabátok [darabszám]                            | 3   |
| Szintetikus ágyneműk [darabszám]                        | 1   |
| Szintetikus párnák [darabszám]                          | 3   |
| Pehelypaplanok [darabszám]                              | 1   |
| Pehelypárnák [darabszám]                                | 3   |
| Törölkendők, 22 g [darabszám]                           | 295 |
| Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]                  | 68  |
| Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]                  | 59  |
| Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám]            | 108 |
| Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám]            | 76  |
| Nyári lőtakaró [darabszám]                              | 3   |
| <b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>           |     |
| CE  | •   |
| VDE   | •   |
| VDE-EMC   | •   |
| IP X4 fröccsenő víz elleni védelemben való fokozat      | •   |
| WEEE  | •   |
| A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés | •   |