

## PDR 918 HP [EL APDR 902]

Professzionális hőszivattyús szárítógép hatékony APDR 901 hőszivattyúval



- Dobtérfogat: 325.00 l, töltetmennyiség: 13.0 kg–18.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Auto. hőcserélő-szabályozás a StreamClean-eljárásnak köszönhetően
- 60%-kal kevesebb energiafogyasztás, mint a levegőkivezetéses szárítógépnél\*
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal
- Az ábra a szárítót a külön megr. hőszivattyú modullal ábrázolja

\* A hőszivattyús szárítók akár 60%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az elektromos fűtésű levegőkivezetéses szárítógépek.

EAN: 4002516620532 / Cikkszám: 12173520 / Régi cikkszám: 52918008EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Vasszürke
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	13,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	18,0
Dobtérfogat (l)	325,00
Szárítórendszer	Hőszivattyú
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	balra
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmos idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmos mosodákban történő használatra	•
Alkalmos társasházakban és szállókban való használatra	•
Alkalmos textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmos ménesek és lovardák számára	•
Alkalmos egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmos szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmos az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmos a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmos az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmos a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmos az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	12,00
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,21
Programidő (perc)	38
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•

PDR 918 HP [EL APDR 902]

Professzionális hőszivattyús szárítógép hatékony APDR 901 hőszivattyúval



EAN: 4002516620532 / Cikkszám: 12173520 / Régi cikkszám: 52918008EU

Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Hőszivattyú CleanStreammel
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény, hőszivattyú (kW)	16,00
Teljes teljesítményigény (kW)	6,00
Biztosíték (A)	16
<b>A szárítógép mérete és súlya</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	1035
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1526
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1125
Nettó súly (kg)	169,5
Bruttó súly (kg)	183
Maximális padlóterhelés (N)	1928
<b>Hőszivattyú modul méret/tömeg</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1370
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	426
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1530
Nettó súly (kg)	159,5
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1000
Külső méret, bruttó mélység (mm)	800
Bruttó súly (kg)	217,0
Maximális padlóterhelés (N)	1809
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	53 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	4,50
<b>Felszereltség</b>	
StreamClean (hőcserélő-tisztítás)	•
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	94
Hűtőközeg	R450a
Hűtőközeg potenciális üvegházhatása (kg CO2 e)	605
Készülék potenciális üvegházhatása (kg CO2 e)	2299
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•

PDR 918 HP [EL APDR 902]

Professzionális hőszivattyús szárítógép hatékony APDR 901 hőszivattyúval



EAN: 4002516620532 / Cikkszám: 12173520 / Régi cikkszám: 52918008EU

Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás / energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
<b>Kapacitások</b>	
Légzőmaszkok [darabszám]	12
Bevetési ruházatok [darabszám]	2
Bevetési kabátok [darabszám]	3
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	3
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	3
Törlőkendők, 22 g [darabszám]	295
Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]	68
Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]	59
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám]	108
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám]	76
Nyári lőtakaró [darabszám]	3
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•