

## G 5110 SC Active

### Szabadonálló mosogatógép

a bevált Miele minőségben kedvező bevezető áron.



- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Akár 50%-os villamosenergia-megtakarítás a Miele melegvíz-csatlakozással
- Rugalmas kosárkialakítás mindennapjaihoz igazítva – Comfort kosarak
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose
- Több rugalmasság és hely edényei számára – állítható magasságú felső kosárral



EAN: 4002516620297 / Cikkszám: 12173790 / Régi cikkszám215110160E1

<b>Kivitel</b>	
Szabadon álló mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
<b>Design</b>	
Panel színe	briliánsfehér
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
Kijelző színe	sárga
<b>Kényelem</b>	
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	akusztikus, Kijelző
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	D
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,5
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,84
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	84
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,57
Az ECO program időtartama (perc)	265
Zajkibocsátási kategória	C
Zajkibocsátás, dB(A)	45
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Mosogatóprogramok</b>	
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
Kímélő	•
QuickPowerWash	•
<b>Mosogatói opciók</b>	
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
Evőeszközök elhelyezése	Evőeszköz-mosogatófiók
FlexCare csészetartó	1
Kosárkialakítás	Comfort
Szabvány-terítékszám	14
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Gyerekzár	•

## G 5110 SC Active

Szabadonálló mosogatógép

a bevált Miele minőségben kedvező bevezető áron.



EAN: 4002516620297 / Cikkszám: 12173790 / Régi cikkszám21511016OE1


### Műszaki adatok

Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülk magasság, minimum (mm)	845
Fülk magasság, maximum (mm)	880
Fülk emélység (mm)	600
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	845
Készülék mélysége (mm)	600
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	119,5
Nettó súly (kg)	53,5
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70

### Mellékelt tartozékok

1 csomag UltraTabs (20 darab)	•
Kupon: 1 csomag UltraTabs (20 darab) vagy 3 csomag (csomagonként 60 darab) akciós áron	•

G 5110 SC Active  
Szabadonálló mosogatógép  
a bevált Miele minőségben kedvező bevezető áron.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)