

G 5310 SCi Active Plus Beépíthető mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Innovatív kivétel és a legnagyobb kényelem – 3D-MultiFlex fiók
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l-től az automatikus programban
- Akár 50 %-os árammegtakarítás – melegvíz-csatlakozás
- Rugalmas és biztos elhelyezés – Comfort kosárkialakítás



EAN: 4002516620914 / Anyagszám: 12173920 / Régi anyagszám: 215310570E1

Kivétel	
Integrált mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
Design	
Panel színe	CleanSteel nemesacél
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
Kijelző színe	fehér
Kényelem	
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	akusztikus
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	C
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,74
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	74
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,40
Az ECO program időtartama (perc)	199
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	44
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
Kímélő	•
Mosogatási opciók	
Extra takarékos	•
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare csészetartó	1

G 5310 SCi Active Plus

Beépíthető mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



EAN: 4002516620914 / Anyagszám: 12173920 / Régi anyagszám: 215310570E1

Kosárkialakítás	Comfort
Szabvány-terítékszám	14
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Gyerekszár	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	570
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	570
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	44,7
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	3,0
Előlap max. súlya (kg)	10,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap min.súlya	9,0
Megerősített tartó rugóval (Miele ügyfélszolgálatán keresztül utólag megrendelhető alkatrész) előlap max.súlya	19,0
Mellékelt tartozékok	
1 csomag UltraTabs (20 darab)	•
Kupon 1 csomag UltraTabs-hoz (20 darab) vagy 9 csomag akciós áron	•

G 5310 SCi Active Plus

Beépíthető mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)