

## G 5310 SCU Active Plus Aláépíthető mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Praktikus – a 3D-MultiFlex-fiók több helytel evőeszközei számára
- Frissvízrendszerű mosogatógép – 6.0 l vízfogyasztástól az automatikus programban
- Akár 50%-os villamosenergia-megtakarítás a Miele melegvíz-csatlakozással
- Rugalmas kosárialakítás mindennapjaihoz igazítva – Comfort kosarak



EAN: 4002516620938 / Cikkszám: 12173940 / Régi cikkszám215310370E1

<b>Kivitel</b>	
Aláépíthető mosogatógépek	•
60-as mosogatógép	•
<b>Design</b>	
Panel színe	CleanSteel nemesacél
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző
Kijelző színe	fehér
<b>Kényelem</b>	
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	akusztikus
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	C
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	8,4
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,74
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	74
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,40
Az ECO program időtartama (perc)	199
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	44
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
AutoOpen szárítás	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Mosogatóprogramok</b>	
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
Kímélő	•
QuickPowerWash	•
<b>Mosogatási opciók</b>	
Extra takarékos	•
Expressz program	•
Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárialakítás</b>	
Evőeszközök elhelyezése	3D MultiFlex-fiók
FlexCare csészetartó	1

## G 5310 SCU Active Plus

Aláépíthető mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.




EAN: 4002516620938 / Cikkszám: 12173940 / Régi cikkszám215310370E1

Kosárkialakítás	Comfort
Szabvány-terítékszám	14
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Gyerekzár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	600
Fülkeszélesség, maximum (mm)	600
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	570
Készülék szélessége (mm)	598
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	570
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	45,0
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
1 csomag UltraTabs (20 darab)	•
Kupon: 1 csomag UltraTabs (20 darab) vagy 3 csomag (csomagonként 60 darab) akciós áron	•

## G 5310 SCU Active Plus

Aláépíthető mosogatógép

az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)