


## G 5790 SCVi SL

Teljesen beépíthető mosogatógép, 45 cm,  
az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Akár 50 %-os árammegtakarítás – melegvíz-csatlakozás
- Minden eszköz maradéktalan szárítása – AutoOpen szárítás
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose
- Rugalmas és biztos elhelyezés – ExtraComfort kosárialakítás




EAN: 4002516621027 / Anyagszám: 12174040 / Régi anyagszám: 21579062OE1

<b>Kivitel</b>	
Teljesen integrált mosogatógépek	•
45-ös mosogatógép	•
<b>Design</b>	
Panel színe	CleanSteel nemesacél
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
Multilingua	•
<b>Kényelem</b>	
Ajtózárás-rásegítés	ComfortClose
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	C
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	7,9
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,55
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	55
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	210
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
<b>Eredményminőség</b>	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Levegőkeringtetéses Turbothermic-szárítás	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Mosogatóprogramok</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
Kímélő	•
Extra halk 40 dB(A)	•
Gép tisztítása	•
<b>Mosogatási opciók</b>	
Rövid	•
IntenseZone	•
Expressz program	•

## G 5790 SCVi SL

Teljesen beépíthető mosogatógép, 45 cm,  
az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.




EAN: 4002516621027 / Anyagszám: 12174040 / Régi anyagszám: 21579062OE1


Extra tiszta	•
Extra száraz	•
<b>Kosárkialakítás</b>	
Evőeszközök elhelyezése	45-ös MultiFlex-fiók
Kosárkialakítás	ExtraComfort 45 cm
Szabvány-terítékszám	9
<b>Biztonság</b>	
Waterproof-rendszer	•
Gyerekzár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	450
Fülkeszélesség, maximum (mm)	450
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	448
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	550
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	40,8
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	2,0
Előlap max. súlya (kg)	8,0
<b>Elérhető kijelzőnyelvek</b>	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
1 csomag UltraTabs (20 darab)	•
Kupon 1 csomag UltraTabs-hoz (20 darab) vagy 9 csomag akciós áron	•

## G 5790 SCVi SL

Teljesen beépíthető mosogatógép, 45 cm,  
az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)