


G 5790 SCVi SL

Teljesen beépíthető mosogatógép, 45 cm,
az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



- A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt – QuickPowerWash
- Akár 50%-os villamosenergia-megtakarítás a Miele melegvíz-csatlakozással
- Minden teljesen száraz – a Miele AutoOpen szárítás
- Különösen könnyen nyitható és csukható ajtó – ComfortClose
- Kényelmes, jó eredmények és optimális a mindennapokhoz – ExtraComfort kosarak




EAN: 4002516621027 / Cikkszám: 12174040 / Régi cikkszám21579062OE1

Kivitel	
Teljesen integrált mosogatógépek	•
45-ös mosogatógép	•
Design	
Panel színe	CleanSteel nemesacél
Panel kivitele	egyenes panel
Kezelési mód	programválasztó gomb
Kijelző	Egysoros szöveges kijelző
Kijelző színe	fehér
MultiLingua	•
Kényelem	
A hátralévő idő kijelzése	•
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
Funkcióellenőrző	Kijelző
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	C
Vízfogyasztás automatikus programban (l)	6,0
Az ECO-program vízfogyasztása (l) programciklusonként	7,9
Áramfelhasználás ECO-programban (kWh)	0,55
Az ECO-program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként	55
Melegvíz-csatlakozás fogyasztási értéke ECO-programban (kWh)	0,29
Az ECO program időtartama (perc)	210
Zajkibocsátási kategória	B
Zajkibocsátás, dB(A)	44
EcoFeedback	•
EcoPower technológia	•
Ellenőrzött higiénia	•
Melegvíz-csatlakozás	•
Féltöltet	•
Eredményminőség	
Frissvízrendszerű mosogatógép	•
SensorDry	•
Aktív kondenzációs szárítás	•
BrilliantGlassCare	•
Mosogatóprogramok	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatikus	•
Intenzív 75 °C	•
Kímélő	•
Extra halk 40 dB(A)	•
Gép tisztítása	•
Mosogatási opciók	
Rövid	•
IntenseZone	•
Expressz program	•

G 5790 SCVi SL

Teljesen beépíthető mosogatógép, 45 cm,
az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.




EAN: 4002516621027 / Cikkszám: 12174040 / Régi cikkszám21579062OE1


Extra tiszta	•
Extra száraz	•
Kosárkialakítás	
Evőeszközök elhelyezése	45-ös MultiFlex-fiók
Kosárkialakítás	ExtraComfort 45 cm
Szabvány-terítékszám	9
Biztonság	
Waterproof-rendszer	•
Szűrőellenőrző kijelző	•
Műszaki adatok	
Fülkeszélesség, minimum (mm)	450
Fülkeszélesség, maximum (mm)	450
Fülkemagasság, minimum (mm)	805
Fülkemagasság, maximum (mm)	870
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	448
Készülék magassága (mm)	805
Készülék mélysége (mm)	550
Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm)	116,5
Nettó súly (kg)	40,8
Teljes teljesítményigény (kW)	2,00
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány	50
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	1,50
Vízvezető tömlő hossza (cm)	1,50
Elektromos kábel hossza (m)	1,70
Előlap min. súlya (kg)	2,0
Előlap max. súlya (kg)	8,0
Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Mellékelt tartozékok	
1 csomag UltraTabs (20 darab)	•
Kupon: 1 csomag UltraTabs (20 darab) vagy 3 csomag (csomagonként 60 darab) akciós áron	•

G 5790 SCVi SL

Teljesen beépíthető mosogatógép, 45 cm,
az optimális szárítási eredményért az AutoOpen szárításnak köszönhetően.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)