

KMDA 7473 FL-U Silence

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval

Silence motorral és két Flex területtel a keringtetéses üzemmódhoz



- A leghalkabb TwoInOne a Mielénél – Silence Motor
- Rugalmas telepítés – Plug&Play vagy irányított keringtetés
- Sok hely – négy nagy főzőzóna két Flex területtel
- Automatikusan szabályozott ventilátorfokozatok – Con@ctivity
- Kompakt, számsoros vezérlés – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516626022 / Anyagszám: 12183200 / Régi anyagszám: 26747379D

Kialakítás	
Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval	•
Üzem módok	
Keringtetés utólag megvásárolható tartozékkal	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Írányítatlan keringtetés (Plug&Play telepítés)	Igen
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Ráültethető kivitel	•
Síkba építhető páraelszívó	•
Fedőrács színe	Nemesacél
Főzőzóna-felszerelés	
Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	2
Főzőedények maximális száma	4
PowerFlex főzőzónák	
Darabszám	4
Fajta	Flex főzőzóna
Átmérő (mm)	Ø 110-210
Teljesítmény (W)	2100
Booster (W)	3000
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	balra
Fajta	Flex főzőfelület
Méret (mm)	210x420
Max. Booster teljesítmény (W)	3700
Max. teljesítmény (W)	3000
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	jobb
Fajta	Flex főzőzóna
Méret (mm)	210x420
Max. Booster teljesítmény (W)	3700
Max. teljesítmény (W)	3000
Kezelési kényelem	
Miele@home	•
Érintógombos kezelés	ComfortSelect Plus
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•
Teljesítményfokozatok digitális kijelzése	•
Kijelző színe	sárga
Felfűtő automatika	•
Állandó edényfelismerés	•
Melegentartás	•
Stop&Go funkció	•
Memóriefunkció	•
Lekapcsoló automatika	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Aktív szén szűrő-telítettség kijelzése	•
5/15 perc késleltetési idő	•

KMDA 7473 FL-U Silence

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval

Silence motorral és két Flex területtel a keringtetéses üzemmódhoz



EAN: 4002516626022 / Anyagszám: 12183200 / Régi anyagszám: 26747379D

Törlésvédelem	•
Zsírszűrő-telítettség kijelzése	•
Stopper	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
ECO-motor	•
Silence motor	•
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Szűrőrendszer	
Mosogatógépben mosható nemesacél fém zsírszűrők száma (10 rétegű)	1
Keringtetés	
Légteljesítmény min. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	145
Légteljesítmény max. fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	465
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /h) az EN 61591 szerint	510
Hangteljesítmény min. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	47,0
Hangteljesítmény max. fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	68,0
Hangnyomás min. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	34,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re1pW) az EN 60704-3 szerint	70,0
Hangnyomás max. fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	55,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re20μPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradék hő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méretek (mm) (szélesség)	800
Méretek (mm) (magasság)	200
Méretek (mm) (mélység)	520
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	780
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	200
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	780
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	15
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	804
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	7,50

KMDA 7473 FL-U Silence

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval

Silence motorral és két Flex területtel a keringtetéses üzemmódhoz



EAN: 4002516626022 / Anyagszám: 12183200 / Régi anyagszám: 26747379D


Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Elektromos kábel hossza (m)	1,6
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen
Aktívszén szűrő keringtetéshez	•
Plug&Play adapter	•

KMDA 7473 FL-U Silence


Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval

Silence motorral és két Flex területtel a keringtetéses üzemmódhoz

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation
(Installation drawing)




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play
(Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7473 FL-U Silence

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval


Silence motorral és két Flex területtel a keringtetéses üzemmódoz




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA 7473 FL-U Silence

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval

Silence motorral és két Flex területtel a keringtetéses üzemmóddhoz



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing