

WSA033 WCS Active

W1 előltöltős mosógép:

1–7 kg textíliához, Miele minőségben, vonzó áron.



- 20 éves tökéletes textilápolásra tesztelve
- Exkluzív CapDosing-kínálat különböző textíliákhoz és foltokhoz
- A textilkímélő dob gondoskodik a textíliák kifogástalan állapotáról
- A mosási ciklus közben is berakhat vagy kivehet ruhadarabokat az AddLoad
- Gyors felrészítés az Expressz 20 programmal



EAN: 4002516649878 / Anyagszám: 12193130 / Régi anyagszám: 11SA0331EU1

<b>Kialakítás</b>	
Toronyba állítható	•
Side-by-Side	•
Alátolható	•
Ajtó nyitási iránya	jobb
<b>Kivitel</b>	
Termékmárka	W1 Chrome Edition
Előltöltős	•
<b>Centrifugálás</b>	
Max. centrifugálási fordulatszám	1400
Öblítés állj	•
„Centrifuga nélkül“ funkció	•
<b>Design</b>	
Készülék színe	lótuszfehér
Panel színe	lótuszfehér
Ajtó kialakítása	Lótuszfehér
Forgókapcsoló színe	lótuszfehér
Panel kivitele	döntött
Kezelési mód	Forgókapcsoló
Kijelző	EasyControl, sárga
<b>Tisztítási teljesítmény</b>	
Adagonkénti CapDosing adagolás	•
<b>Textilkímélés</b>	
Textilkímélő dob	•
Ruhátöltet (kg)	7,0
<b>Kezelési kényelem</b>	
Késleltetett indítás akár 24 óráig	•
A hátralévő idő kijelzése	•
AutoClean mosószeradagoló fiók	•
AddLoad	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A–G)	B
Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemmódonként a mosási ciklusban (kWh)	51
Súlyozott vízfelhasználás üzemmódonként (l)	45
Centrifugálás-hatékonysági osztály	B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW)	72
Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál	199
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,30
„Hideg“ és „20 °C“ alacsony hőmérsékletű mosás	•
Mennyiségi automatika	•
Víz mennyiség-számláló	•
Habszabályozás	•
ProfEco motor	•
<b>Mosóprogramok</b>	
Pamut	•
Pamut előmosással	•
Könnyen kezelhető	•

WSA033 WCS Active

W1 előltöltős mosógép:

1–7 kg textíliához, Miele minőségben, vonzó áron.



EAN: 4002516649878 / Anyagszám: 12193130 / Régi anyagszám: 11SA0331EU1

Kímélő	•
Gyapjú (kézi mosás)	•
Expressz 20	•
Sötét ruha/farmer	•
Outdoor	•
Impregnálás	•
Csak öblítés/keményítés	•
Szivattyúzás/centrifugálás	•
ECO 40–60	•
<b>Mosási extrák</b>	
Rövid	•
Áztatás	•
Plusz víz	•
Kiegészítő öblítési művelet	•
<b>Biztonság</b>	
Vízvédelmi rendszer	Watercontrol-System
Gyerekzár	•
PIN-kód	•
Optikai interfész	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Méreték (mm) (szélesség)	596
Méreték (mm) (magasság)	850
Méreték (mm) (mélység)	636
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm)	1054
Készülék mélysége ajtó nélkül (aláépítéshez) (mm)	600
Súly (kg)	80
Teljes teljesítményigény (kW)	2,10-2,40
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Elektromos kábel hossza (m)	2

WSA033 WCS Active

W1 előltöltős mosógép:

1–7 kg textíliához, Miele minőségben, vonzó áron.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm